



LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecución. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
1	ABL DENTAL SOLUTIONS S.A.S.	901135520-7	CARRERA 48 No. 25 AA SUR - 70 IN 514	ENVIGADO	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	24-sep.-24	30-sep.-29	FABRICACIÓN PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
2	ACTIDENT S.A.S.	900553940-6	CALLE 20 SUR No. 45-75 ED ZUÑIGA ESTELAR	ENVIGADO	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	25-feb.-25	27-feb.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGIA AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
3	ADL IMPORTACIONES S.A.S	901399725-2	CALLE 97 No. 11A-10 OFICINA 1	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	25-jul.-25	14-ago.-30	FABRICACION DE PROTESIS FIJA / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * APARATOLOGIA DE ORTODONCIA REMOVIBLE CON TECNOLOGIA AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGIA AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
4	ALL SALUD S.A.S	900547401-3	CARRERA 14A No. 112-96 OFICINA 102A	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	2-dic.-24	4-dic.-29	FABRICAR PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
5	ASENETH PINZON QUIROGA / TECNIMPLANDENT	28479776-5	CARRERA 17 A No. 58-95 LC 201	BUCARAMANGA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	6-ago.-25	13-ago.-30	FABRICACION DE PROTESIS FIJA MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA
6	CERAMIDENT DIAZ S.A.S.	901365114-6	CARRERA 38 A No. 76-53	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	14-abr.-25	16-abr.-30	FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
7	CHRISTIAN JAVIER CASTRO PLATA	1015454065-2	CARRERA 28 B No. 84-41	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	14-ago.-25	15-ago.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS FIJA MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACION CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS * PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS * PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS
8	COLORDENT LAB S.A.S. BOGOTÁ D.C.	830098764-0	CARRERA 80 No. 55 SUR 37 P3	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	15-may.-25	3-jun.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE, PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA
9	CRV LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901930209 - 0	CALLE 110 No. 7C - 39 LOCAL 2	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	11-dic.-24	14-nov.-29	FABRICACION Y REPARACION DE APARATOLOGIA ORTOPEDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA* ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
10	DEGIOVANNI S.A.S	900831441-5	CALLE 94 A No. 11 A - 39 PISO 1	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	7-mar.-24	12-mar.-29	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE DMSMB PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
11	DENTAL DIGITAL S.A.S.	901339875-2	CARRERA 53 No. 82 - 86 OFICINA 401	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	21-may.-24	24-may.-29	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO



LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
12	DENTTEK S.A.S	901050934-6	AVENIDA CALLE 116 No. 14A - 36 CONS 202	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	18-sep.-23	21-sep.-28	PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
13	DIAMOND DENTAL LAB S.A.S.	901824327-8	CALLE 86 No. 27-66	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	22-jul.-25	30-jul.-30	FABRICACION DE PROTESIS CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA PARA PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE, PRÓTESIS TOTAL / ORTESIS INTRABUCAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS CON DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS.
14	ESTHETIC WORK LABORATORIO S.A.S	830127596-5	CALLE 92 No. 15 - 62 LOCAL 104, 105, 110, 107, 111 Y 109	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	21-nov.-23	22-nov.-28	PRÓTESIS FIJA/PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS /PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS/PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICOS
15	GLIDEWELL COLOMBIA S.A.S.	900931308-2	CARRERA 70 H No. 116-35 BARRIO SAN NICOLAS	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	10-sep.-24	26-sep.-29	FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA, PROTESIS IMPLANTOSOPORTADA, DENTOSOPORTADA CON DISEÑO DIGITAL Y FABRICACION CON SISTEMA ROBOTICO CON TECNOLOGIA AVANZADA
16	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901066504-2	CARRERA 47 N° 66-28	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	17-abr.-24	22-abr.-29	FABRICAR Y REPARAR: PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * APARATOLOGIA DE ORTOPEDIA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE / APARATOLOGIA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
17	INVERSIONES ABBI S.A.S.	901430010-7	AV 1 No.19-53 PISO 1 BARRIO BLANCO	CÚCUTA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	5-jul.-24	23-jul.-29	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS MUCOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / PROTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
18	KEEPSMILING COLOMBIA S.A.S	901260220-7	CARRERA 14 No. 98-95 OFICINA 103	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	25-abr.-25	30-abr.-30	FABRICACION DE APARATOLOGIA DE ORTODONCIA REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA



LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
19	LABORATORIO DENTAL GABRIEL CARDENAS S.A.S.	900947264-7	CALLE 98 No. 69-49 ENTRADA 1 LOCAL 2	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	8-ago-25	12-ago.-30	FABRICAR Y REPARAR PRÓTESIS FIJA * PRÓTESIS REMOVIBLE * PRÓTESIS TOTAL MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / ORTESIS INTRABUCAL MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACION CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS * PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS * PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS * PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS
20	LABORATORIO DENTAL LUIS MILANES S.A.S.	900442584-0	CALLE 39 NORTE No. 3N-50 CALLE 40 NORTE NO. 3N-49 CALLE 39 NORTE NO. 3 N-38	CALI	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	5-oct.-23	10-oct.-28	FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
21	LABORATORIO DENTAL MENESES S.A.S.	901597799-6	AV 0 A No. 12-05 PISO 3 OF. 316 ED. INGRID	CÚCUTA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	21-ago.-25	27-ago.-30	PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
22	LABORATORIO DENTAL PLUS.D S.A.S	900817354-4	CALLE 93 No. 19 66 OF 701 / 702 Y 703.	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	10-jul.-24	26-jul.-29	FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVAZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
23	LABORATORIO INNOVACION DENTAL S.A.S.	900350911-0	CARRERA 74 No. 48 37 OF 1036/1037/1038	MEDELLÍN	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	14-ago.-24	2-sep.-29	PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
24	LABORATORIO PRAXEN DENTAL S.A.S.	900798879-6	CARRERA 22 No. 83-31	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	6-ago.-24	8-ago.-29	FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA Y AVAZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
25	LEONARDO HENAO S.A.S.	901672025-5	CARRERA 12 B No. 8-64 BARRIO ROSALES	PEREIRA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	29-ago.-25	EN TÉRMINOS PARA INTERPONER RECURSO DE REPOSICIÓN	FABRICACIÓN PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
26	LEPFI LABORATORIO DENTAL S.A.S.	900805770-3	CARRERA 4 H No. 41-90 EDIFICIO TORRE BILBAO - 701	IBAGUÉ	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	14-mar.-25	31-mar.-30	PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
27	M Y S ODONTOLOGIA S.A.	804016074-1	CALLE 54 No. 31-69	BUCARAMANGA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	9-jul.-25	14-jul.-30	FABRICACION Y REPARACION DE DMSMB CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL/ DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS



LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
28	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.	900833161-7	CALLE 24 D BIS No. 73C-34 P2	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	11-mar.-25	17-mar.-30	FABRICACION Y REPARACION DE DMSMB: PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * APARATOLOGIA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
29	MDL ADVANCED LAB SAS S.A.S.	901890983-0	CALLE 123 No. 7-57 EDIFICIO KAIWA OF 602-603-604	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	9-may.-25	15-may.-30	PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
30	ODONTOLOGIA FUNCIONAL Y REHABILITACION ESTETICA 180 S.A.S. - 180 LABORATORIO DENTAL	900390603-8	AVENIDA CARACAS No. 32-72 SUR	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	1/08/2025	5-ago.-30	FABRICAR Y REPARAR PROTESIS CON TECNOLOGIA BÁSICA Y AVANZADA * PRÓTESIS FIJA* PRÓTESIS REMOVIBLE* PRÓTESIS TOTAL / ORTESIS INTRABUCAL CON TECNOLOGIA BÁSICA DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA * ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS * PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS * PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS *PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS
31	ODONTOLOGÍA GD S.A.S., PROPEITARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CENTRO DE DISEÑO GD	900770270-1	CALLE 7 SUR No. 42-70 EDIFICIO FORUM LA FRANCIA TORRE 2 OFICINA 616	MEDELLÍN	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	26-ago.-25	EN TÉRMINOS PARA INTERPONER RECURSO DE REPOSICIÓN	PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
32	ONELAB S.A.S.	90167810-8	CALLE 93 A No. 68B-50	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	26-ene.-24	8-feb.-29	FABRICAR Y REPARAR PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOLTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
33	PHIBO CADCAM COLOMBIA S.A.S.	900837527-7	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 15 LOTE 103 BODEGA 3 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	13-oct.-24	7-nov.-28	ESTRUCTURAS EN CROMO COBALTO, TITANIO, PMMA, ZIRCONIO Y DISILICATO DE LITIO PARA LA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE SISTEMA ROBOTICO * ESTRUCTURAS EN RESINA 3D PARA FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y MODELOS DE TRABAJO MEDIANTE TECNOLOGIA AVANZADA
34	RAPINUCLEOS S.A.S.	900345254-1	CALLE 33 No. 80A-23	MEDELLÍN	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	28-ago.-25	EN TÉRMINOS PARA INTERPONER RECURSO DE REPOSICIÓN	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS TOTAL / PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA / FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
35	SALUD Y TECNOLOGIA SALUDTEC S.A.S.	900653827-0	CARRERA 52 No. 82-263 P1	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	18-jul.-24	6-ago.-29	FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA AVANZADA * APARATOLOGIA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA AVAZADA



LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
36	SCHULZ DENTAL S.A.S.	901800057-0	CARRERA 27 No. 37 - 33 OFICINA 509 CENTRO EMPRESARIAL GREEN GOLD	BUCARAMANGA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	11-abr.-25	16-abr.-30	FABRICACION DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGIA AVANZADA / PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
37	SINDEKAR COLOMBIA S.A.S.	901426377-9	CALLE 98 BIS No. 68-64	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	25-jul.-24	30-jul.-29	FABRICACION DE ESTRUCTURAS EN CROMO COBALTO, PMMA Y ZIRCONIO PARA LA FABRICACION DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y DENTOSOPORTADAS MEDIANTE SISTEMA ROBOTICO
38	SMILE LAB S.A.S.	901639079-3	CARRERA 73 BIS No. 55-16 OFICINA 101	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	24-jul.-25	28-jul.-30	FABRICACION: PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGIA BÁSICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
39	STARDENTAL SOLUTIONS S.A.S	901477097-1	CARRERA 16A No. 79 - 05 OFICINA 605 Y 606	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	7-may.-25	12-may.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE DMSMB: PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUENO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
40	TECNICA DENTAL LABORATORIO S.A.S.	900348604-8	BL 2 ENTRADA 3 OFICINA 106 CON ARKALENA - URBANIZACIÓN ARKALENA	IBAGUÉ	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	21-ago.-25	25-ago.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA; ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA.
41	TECNO CERAMIC LABORATORIO DENTAL S.A.S	900770556-0	CARRERA 67A No. 95-24	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	22-ago.-24	4-sep.-29	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUENO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO