



## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 13 DE ENERO DE 2025

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

| No. | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO                              | NIT         | DIRECCION  | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD                | CONCEPTO    | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO  |
|-----|--|-------------|--|--------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|---|
| 1   | ABL DENTAL SOLUTIONS S.A.S.                            | 901135520-7 | CARRERA 48 No. 25 AA SUR - 70 IN 514                     | ENVIGADO           | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 24-sep.-24     | 30-sep.-29        | FABRICACIÓN PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO  |
| 2   | ALL SALUD S.A.S  | 900547401-3 | CARRERA 14A No. 112-96 OFICINA 102A                      | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 2-dic.-24      | 4-dic.-29         | FABRICAR PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO   |
| 3   | CLAUDIA RAQUEL VARGAS ALMEIDA / CRV LABORATORIO DENTAL | 52645374-7  | CALLE 110 No. 7C - 39 LOCAL 2                            | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 11-dic.-24     | 14-nov.-29        | CUMPLE PARA FABRICACION Y REPRACION DE APARATOLOGIA ORTOPEDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA* ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO  |
| 4   | DEGIOVANNI S.A.S                                       | 900831441-5 | CALLE 94 A No. 11 A - 39 PISO 1                          | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 7-mar.-24      | 12-mar.-29        | FABRICACION Y REPARACION DE DMSMB PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO  |
| 5   | DENTAL DIGITAL S.A.S.                                  | 901339875-2 | CARRERA 53 No. 82 - 86 OFICINA 401                       | BARRANQUILLA       | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 21-may.-24     | 24-may.-29        | FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO   |
| 6   | DENTTEK S.A.S  | 901050934-6 | AVENIDA CALLE 116 No. 14A - 36 Cons 202                  | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 18-sep.-23     | 21-sep.-28        | PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOLTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO   |
| 7   | ESTHETIC WORK LABORATORIO S.A.S                        | 830127596-5 | CALLE 92 No. 15 - 62 LOCAL 104, 105, 110, 107, 111 y 109 | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 21-nov.-23     | 22-nov.-28        | PRÓTESIS FIJA/PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BÁSICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS/PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICOS  |
| 8   | GLIDEWELL COLOMBIA S.A.S.                              | 900931308-2 | CARRERA 70 H No. 116-35 BARRIO SAN NICOLAS               | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 10-sep.-24     | 26-sep.-29        | FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA, PROTESIS IMPLANTOSOPORTADA, DENTOSOPORTADA CON DISEÑO DIGITAL Y FABRICACION CON SISTEMA ROBOTICO CON TECNOLOGIA AVANZADA   |
| 9   | GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL S.A.S.            | 901066504-2 | CARRERA 47 N° 66-28                                      | BARRANQUILLA       | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 17-abr.-24     | 22-abr.-29        | FABRICAR YREPARAR: PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * APARATOLOGIA DE ORTOPEDIA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE / APARATOLOGIA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO |



## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 13 DE ENERO DE 2025

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

| No. | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO              | NIT         | DIRECCION   | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD                | CONCEPTO    | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO   |
|-----|--|-------------|---|--------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------------|--|
| 10  | INVERSIONES ABBI S.A.S.                | 901430010-7 | AV 1 No.19-53 PISO 1 BARRIO BLANCO  | CÚCUTA             | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 5-jul.-24      | 23-jul.-29        | FABRICACION Y REPARACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA Y AVAZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS MUCOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / PROTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO  |
| 11  | LABORATORIO DENTAL LUIS MILANES S.A.S. | 900442584-0 | CALLE 39 NORTE No. 3N-50<br>CALLE 40 NORTE NO. 3N-49<br>CALLE 39 NORTE NO. 3 N-38 | CALI               | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 5-oct.-23      | 10-oct.-28        | PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO   |
| 12  | LABORATORIO DENTAL PLUS.D S.A.S        | 900817354-4 | CALLE 93 No. 19 66 OF 701 / 702 Y 703.  | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 10-jul.-24     | 26-jul.-29        | FABRICACIÓN Y REPARACION DE PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVAZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO |
| 13  | LABORATORIO INNOVACION DENTAL S.A.S.   | 900350911-0 | CARRERA 74 No. 48 37 OF 1036/1037/1038  | MEDELLÍN           | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 14-ago.-24     | 2-sep.-29         | PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO   |
| 14  | LABORATORIO PRAXEN DENTAL S.A.S.       | 900798879-6 | CARRERA 22 No. 83-31  | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 6-ago.-24      | 8-ago.-29         | FABRICACION Y REPARACIÓN DE PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA Y AVAZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO   |
| 15  | ONELAB S.A.S.                          | 90167810-8  | CALLE 93 A No. 68B-50   | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN Y REPARACIÓN | CERTIFICADO | 26-ene.-24     | 8-feb.-29         | FABRICAR Y REPARAR PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOLTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO   |
| 16  | PHIBO CADCAM COLOMBIA S.A.S.           | 900837527-7 | CARRERA 106 No. 15A-25<br>MANZANA 15 LOTE 103<br>BODEGA 3 ZONA FRANCA             | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 13-oct.-24     | 7-nov.-28         | ESTRUCTURAS EN CROMO COBALTO, TITANIO, PMMA, ZIRCONIO Y DISILICATO DE LITIO PARA LA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE SISTEMA ROBOTICO * ESTRUCTURAS EN RESINA 3D PARA FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y MODELOS DE TRABAJO MEDIANTE TECNOLOGIA AVANZADA   |
| 17  | SALUD Y TECNOLOGIA SALUDTEC S.A.S.     | 900653827-0 | CARRERA 52 No. 82-263 P1  | BARRANQUILLA       | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 18-jul.-24     | 6-ago.-29         | FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA AVANZADA * APARATOLOGIA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA AVAZADA  |
| 18  | SINDEKAR COLOMBIA S.A.S.               | 901426377-9 | CALLE 98 BIS No. 68-64  | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN              | CERTIFICADO | 25-jul.-24     | 30-jul.-29        | FABRICACION DE ESTRUCTURAS EN CROMO COBALTO, PMMA Y ZIRCONIO PARA LA FABRICACION DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y DENTOSOPORTADAS MEDIANTE SISTEMA ROBOTICO  |



## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 13 DE ENERO DE 2025

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

| No. | NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO              | NIT         | DIRECCION             | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD   | CONCEPTO    | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | DESCRIPCION DEL CONCEPTO  |
|-----|--|-------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|---|
| 19  | TECNO CERAMIC LABORATORIO DENTAL S.A.S | 900770556-0 | CARRERA 67A No. 95-24 | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACIÓN | CERTIFICADO | 22-ago.-24     | 4-sep.-29         | FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO. |