



## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SOBRE MEDIDA SALUD VISUAL A FECHA 15 DE ABRIL DE 2024

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida salud visual y ocular.

El Certificado de Capacidad de Producción tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

| No. | ESTABLECIMIENTO   | NIT          | DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD                     | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD   | CONCEPTO      | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | LINEA DE PRODUCTOS  |
|-----|---|--------------|--|--------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|---|
| 1   | AK LENS S.A.S.  | 901171538-1  | CARRERA 43 NO. 35-35 LOCAL 202                           | BARRANQUILLA       | FABRICACION | CERTIFICADO   | 5-sep.-23      | 8-sep.-28         | FABRICACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR: LABORATORIO OFTALMICOS DE ALTA Y MEDIANA COMPLEJIDAD: TRATAMIENTO ANTIRAYAS Y PROCESAMIENTO DE LENTES SEMITERMINADOS.   |
| 2   | ALEJANDRO ECHEVERRY CAICEDO / LABORATORIO DE SUMINISTROS MEDICOS ESPECIALES | 1130598182-1 | CARRERA 38 A NO. 5A-100 TORRE A CONSULTORIO 210          | CALI               | FABRICACION | RECERTIFICADO | 23-feb.-24     | 28-feb.-29        | FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR SOBRE MEDIDA: PRÓTESIS OCULARES ESTÉTICAS A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE.  |
| 3   | AUSTRAL LENS COLOMBIA S.A.S   | 900400135-7  | CARRERA 57 NO. 17-73                                     | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | RECERTIFICADO | 15-mar.-24     | 27-mar.-29        | LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD (TRATAMIENTO ANTI RAYA Y TRATAMIENTO ANTI REFLEJO) Y LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD (PROCESAMIENTO DE TALLA LENTES SEMI TERMINADOS)   |
| 4   | BERNAL CLAVIJO MARYURI ASTRID / INFINITY VISUAL OPTICAL                     | 52174269-1   | CARRERA 20 NO. 22-22 SUR LOCAL 105-107                   | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | RECERTIFICADO | 18-oct.-23     | 20-oct.-28        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTALMICO DE ALTA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LA FABRICACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR: TRATAMIENTO ANTIRAYAS, PROCESAMIENTO DE LENTES SEMITERMINADOS, ADICION DE FILTRO UV Y COLOR, ADECUACION DE LENTES TERMINADOS                            |
| 5   | BERRIO GARCIA LILIBETH / LABORATORIO OPTICO CRYSTAL VISION                  | 1020753133-6 | CALLE 17 No. 8-54 OFICINA 204                            | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | CERTIFICADO   | 13-nov.-20     | 12-nov.-25        | LABORATORIO OFTALMICO DE ALTA (ANTIRRAYA) LABORATORIO DE MEDIANA COMPLEJIDAD ( ENCINTADO, MARCAS, BLOQUEO, GENERADO, AFINADO, PULIDO Y DESBLOQUEO)  |
| 6   | BIOPROT SALUD VISUAL Y OCULAR S.A.S.  | 900740595-1  | CALLE 19 No. 5-13 CLINICA RISARALDA. LOBBY:LOCAL BIOPROT | PEREIRA            | FABRICACION | CERTIFICADO   | 4-ago.-21      | 3-ago.-26         | FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: PRÓTESIS OCULARES, IRIS, CONFORMADOR DE FONDO DE SACO, CONFORMADORES EN ANILLO, EXPANSORES PEDIÁTRICOS, PROTECTORES OCULARES, PRÓTESIS OCULOPALPEBRALES, LENTE PROTÉSICO, CUBETA PARA IMPRESIÓN Y ANILLO PARA SIMBLEFARUM.         |
| 7   | CARLOS ALFONSO HERNANDEZ JIMENEZ / LABORATORIO Y OPTICA ELITE               | 79313941-7   | CARRERA 8 No. 17-14                                      | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | CERTIFICADO   | 28-ago.-23     | 30-ago.-28        | LABORATORIO OFTALMICO DE ALTA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR: TRATAMIENTO ANTIRREFLEJO, TRATAMIENTO ANTIRRAYAS, PROCESAMIENTO DE LENTES SEMITERMINADOS, ADICION DE FILTRO UV, ADICION DE COLOR Y ADECUACION DE LENTES TERMINADOS |



## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SOBRE MEDIDA SALUD VISUAL A FECHA 15 DE ABRIL DE 2024

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida salud visual y ocular.

El Certificado de Capacidad de Producción tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

| No. | ESTABLECIMIENTO   | NIT          | DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD   | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD   | CONCEPTO      | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | LINEA DE PRODUCTOS  |
|-----|---|--------------|--|--------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|---|
| 8   | CASTAÑO LOPEZ ANDREA MARCELA / LABORATORIO OPTICO BELLAVISTA              | 1010171267-1 | CALLE 18 No. 8-42 LOCAL 101  | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | CERTIFICADO   | 17-jun.-20     | 16-jun.-25        | FABRICACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR COMO LABORATORIO OFTALMICO DE ALTA COMPLEJIDAD EN ACTIVIDAD DE ANTIRAYA Y COMO LABORATORIO OFTALMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN LAS ACTIVIDADES DE TALLA DE LENTES OFTALMICOS SEMITERMINADOS Y BISEL DE LENTES TERMINADOS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL DECRETO 1030 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 4396 DE 2008 DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL DECRETO 1030 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 4396 DE 2008. |
| 9   | CENTRO DE REHABILITACION PROTESICO - CERPROTESIS S.A.S.                   | 901126652-2  | CENTRO MEDICO CARLOS ARDILA LULLE, CARRERA 24 NO. 154-106, TORRE B, PISO 11, MODULO 68, CONSULTORIO 1109 | FLORIDABLANCA      | FABRICACION | CERTIFICADO   | 15-nov.-19     | 13-nov.-24        | CUMPLE CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: PRÓTESIS OCULARES Y CONFORMADORES DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LA RESOLUCIÓN 4396 DE 2008 Y EL DECRETO 1030 DE 2007.   |
| 10  | COMPANY NTC S.A.S.  | 901077746-5  | CALLE 18 No. 8-80 PRIMER PISO  | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | CERTIFICADO   | 24-jul.-19     | 22-jul.-24        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD EN ACTIVIDADES DE ANTIRAYA Y COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: TALLA DE LENTES OFTÁLMICOS SEMITERMINADOS, LENTES TERMINADOS Y ADICIÓN DE FILTROS ULTRAVIOLETA Y DE COLOR  |
| 11  | COMPULENS & LLANES S.A.S.   | 900014565-5  | CALLE 52 N° 15-22  | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | RECERTIFICADO | 10-sep.-21     | 9-sep.-26         | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO ALTA COMPLEJIDAD, LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD, CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: TRATAMIENTO ANTI-RAYA, ANTIRREFLEJO, PROCESAMIENTO DE TALLA DE LENTES SEMITERMINADOS, ADICIÓN DE FILTRO ULTRAVIOLETA, ADICIÓN DE FILTRO COLOR Y ADECUACIÓN DE LENTES                      |
| 12  | DISEÑO Y FABRICACION DE LENTES DE CONTACTO ESPECIALES LTDA DILENCES LTDA. | 800162039-3  | Carrera 10 No. 65-35 Oficina 504   | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | RECERTIFICADO | 19-may.-23     | 18-may.-28        | CUMPLE COMO LABORATORIO DE LENTES DE CONTACTO CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: LENTES DE CONTACTO RÍGIDOS GAS PERMEABLES   |
| 13  | DISLENS S.A.S.  | 900489851-5  | CALLE 36 # 22 - 41 OFICINA 201 - 301   | BUCARAMANGA        | FABRICACION | RECERTIFICADO | 18-nov.-22     | 17-nov.-27        | LABORATORIO OFTÁLMICO ALTA COMPLEJIDAD Y LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD, CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: TRATAMIENTO ANTIRAYA, MATERIALES FOTOSENSIBLES, PROCESAMIENTO DE TALLA LENTES SEMI TERMINADOS Y ADECUACIÓN LENTES TERMINADOS   |
| 14  | DISTRIBUIDORA FLAT TOP S.A.S.   | 811046706-1  | CARRERA 47 No. 52-83.OFICINA 201   | MEDELLIN           | FABRICACION | RECERTIFICADO | 18-ago.-23     | 7-sep.-28         | CUMPLE PARA FABRICACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR, LABORATORIO OFTALMICO DE ALTA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LA FABRICACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR: TRATAMIENTO ANTIRREFLEJO, TRATAMIENTO ANTIRRAYAS, PROCESAMIENTO DE LENTES SEMITERMINADOS, ADECUACION DE LENTES TERMINADOS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL DECRETO 1030 DE 2007 Y LA RESOLUCIÓN 4396 DE 2008.                |



## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SOBRE MEDIDA SALUD VISUAL A FECHA 15 DE ABRIL DE 2024

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida salud visual y ocular.

El Certificado de Capacidad de Producción tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

| No. | ESTABLECIMIENTO   | NIT           | DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD                        | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD   | CONCEPTO      | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | LINEA DE PRODUCTOS  |
|-----|---|---------------|---|--------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|---|
| 15  | DUQUE PINEDA SANDRA MARLENY / MONTULENS                       | 43787411-8    | CARRERA 15 No. 51-26 PISO 2                                 | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | CERTIFICADO   | 4-may.-21      | 3-may.-26         | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO ALTA COMPLEJIDAD PARA LAS ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO ANTI RAYA Y COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD, CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: PROCESAMIENTO DE TALLA LENTES SEMITERMINADOS, ADICIÓN DE COLOR Y ADECUACIÓN DE LENTES TERMINADOS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LA RESOLUCIÓN 4396 DE 2008 Y EL DECRETO 1030 DE 2007.    |
| 16  | EXCILAB S.A.S.  | 900455520-6   | CALLE 17 No. 8-49 LOCAL 104-105-207                         | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | CERTIFICADO   | 28-abr.-23     | 27-abr.-28        | LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD PARA TRATAMIENTO ANTIRAYA, COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD PARA EL PROCESAMIENTO DE TALLA PARA LENTES SEMITERMINADOS, ADICIÓN DE COLOR Y FILTRO ULTRAVIOLETA, COMO LA ADECUACIÓN DE LENTES TERMINADOS.  |
| 17  | GERMAN OPTICS S.A.S.  | 901037026-1   | CARRERA 8 NO. 29-46 PISO 2                                  | PEREIRA            | FABRICACION | CERTIFICADO   | 16-ene.-23     | 15-ene.-28        | LABORATORIO OFTALMICO DE ALTA COMPLEJIDAD: TRATAMIENTO ANTIRAYA, TRATAMIENTO ANTI-REFLEJO, MATERIALES FOTSENSIBLES. LABORATORIO OFTALMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD: PROCESAMIENTO DE TALLA DE LENTES SEMITERMINADOS.  |
| 18  | GOMEZ GIRALDO JAIRO ANDRES / CLEAR VISION J.G                 | 11273533078-0 | CALLE 22 No. 6-28 CENTRO PISO 2                             | PEREIRA            | FABRICACION | CERTIFICADO   | 4-nov.-22      | 3-nov.-27         | LABORATORIO OFTALMICO DE ALTA COMPLEJIDAD: TRATAMIENTO ANTIRAYA. LABORATORIO OFTALMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD: PROCESAMIENTO DE TALLA LENTES SEMI TERMINADOS, ADECUACIÓN LENTES TERMINADOS  |
| 19  | GOMEZ MEJIA JAIRO ALONSO / PROTESIS OCULARES SAN DIEGO        | 70555084-5    | CARRERA 43 NO. 29-35 CONSULTORIO 503                        | MEDELLIN           | FABRICACION | RECERTIFICADO | 16-sep.-21     | 15-sep.-26        | CUMPLE COMO LABORATORIO DE PRÓTESIS OCULARES CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: PRÓTESIS OCULARES, CONFORMADORES OCULARES, CUBETAS DE IMPRESIÓN, IMPLANTES OCULARES PARA CIRUGÍA DE EVISCERACIÓN Y ENUCLEACIÓN, ANILLO PARA SIMBLEFARON, EXPANSORES DE FONDO DE SACO Y PROTECTOR OCULAR, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LA RESOLUCIÓN 4396 DE 2008 Y EL DECRETO 1030 DE 2007     |
| 20  | HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS ALFONSO / LABORATORIO Y OPTICA ELITE | 79313941-7    | Carrera 9 No. 18-51 Local 101 al 106; 109, Y 115 y 118      | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | RECERTIFICADO | 8-abr.-22      | 7-abr.-27         | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO ALTA COMPLEJIDAD Y LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD, CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: TRATAMIENTO ANTIRAYA, MATERIALES FOTSENSIBLES, PROCESAMIENTO DE TALLA DE LENTES SEMI TERMINADOS, ADECUACIÓN LENTES TERMINADOS, ADICIÓN DE FILTRO Y COLOR DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL DECRETO 1030 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 4396 DE 2008. |
| 21  | HOYA LENS COLOMBIA S.A.S                                      | 901538753-6   | KM 1.1 VIA SIBERIA, PARQUE INDUSTRIAL TERRAPUERTO BODEGA 43 | COTA               | FABRICACION | RECERTIFICADO | 25-abr.-23     | 23-abr.-28        | CUMPLE LABORATORIO OFTALMICO ALTA COMPLEJIDAD, LABORATORIO OFTALMICO DE MEDIA COMPLEJIDAD PARA: LA FABRICACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR: TRATAMIENTO ANTIRRAYAS, TRATAMIENTO ANTIRREFLEJO, MATERIALES FOTSENSIBLES, COLOR, ADICION DE FILTRO U.V., PROCESAMIENTO DE LENTES SEMITERMINADOS Y ADECUACION DE LENTES TERMINADOS.  |



## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SOBRE MEDIDA SALUD VISUAL A FECHA 15 DE ABRIL DE 2024

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida salud visual y ocular.

El Certificado de Capacidad de Producción tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

| No. | ESTABLECIMIENTO  | NIT         | DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD    | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD   | CONCEPTO      | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | LINEA DE PRODUCTOS  |
|-----|--|-------------|---|--------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|---|
| 22  | ITAL LENT S.A.S.                                       | 860054366-2 | CARRERA 13 NO. 118-33                   | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | RECERTIFICADO | 21-abr.-22     | 20-abr.-27        | CUMPLE COMO LABORATORIO DE LENTES CONTACTO CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, HIGIÉNICAS, TÉCNICAS, LOCATIVAS Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR: LENTES DE CONTACTO RÍGIDOS GP, LENTES DE CONTACTO BLANDOS ( CORRECTIVOS, NEUTROS, TERAPÉUTICOS, COSMÉTICOS, BIFOCALES, COSMOPROTESICOS, TORICOS, ESPECIALES Y PEDIÁTRICOS) EN TODOS LOS MATERIALES, DISEÑOS, COLORES Y FORMAS DE USO   |
| 23  | JAIME MEDINA HIGUA / OPTICA MEDINA J M                 | 19214356-5  | CARRERA 10 No. 18-61 OFICINA 202        | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | RECERTIFICADO | 16-feb.-24     | 20-feb.-29        | CUMPLE LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD EN ACTIVIDADES DE ANTIRAYA Y COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD (ADICIÓN DE FILTRO DE COLOR, PROCESAMIENTO DE TALLA LENTES SEMI TERMINADOS Y ADECUACIÓN LENTES TERMINADOS   |
| 24  | KONTAK COLOMBIA S.A.S.                                 | 901489300-2 | CARRERA 49 B No. 93-49                  | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | CERTIFICADO   | 11-ago.-23     | 14-ago.-28        | CUMPLE CON LAS CONDICIONES HIGIENICAS, TÉCNICAS, LOCATIVAS Y DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA FABRICACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR - LENTES DE CONTACTO RIGIDO GAS PERMEABLE.  |
| 25  | LABOOPTICS S.A.S.                                      | 900981974-1 | CALLE 37 No 41-87 LOCAL 2               | BARRANQUILLA       | FABRICACION | CERTIFICADO   | 7-dic.-22      | 6-dic.-27         | LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD: PROCESAMIENTO DE TALLA DE LENTES OFTÁLMICOS Y ADECUACIÓN LENTES TERMINADOS  |
| 26  | LABORATORIO CASA OPTICA S.A.S                          | 900456166-6 | Calle 18 No. 9 -35 y Calle 18 No. 9 -32 | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | RECERTIFICADO | 8-sep.-21      | 24-sep.-26        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO ALTA COMPLEJIDAD Y LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD, CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: TRATAMIENTO ANTI-RAYA, TRATAMIENTO ANTI-REFLEJO, PROCESAMIENTO DE TALLA LENTES SEMI TERMINADOS, ADICIÓN DE FILTRO DE COLOR Y ADECUACIÓN DE LENTES TERMINADOS   |
| 27  | LABORATORIO CASA OPTICA S.A.S                          | 900456166-6 | CARRERA 4 NO. 12-41 LOCAL 111           | CALI               | FABRICACION | RECERTIFICADO | 16-sep.-21     | 15-sep.-26        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO ALTA COMPLEJIDAD Y LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD, CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: TRATAMIENTO ANTIRAYA, TRATAMIENTO ANTI-REFLEJO, MATERIALES FOTOSENSIBLES, PROCESAMIENTO DE TALLA LENTES SEMI TERMINADOS Y ADECUACIÓN LENTES TERMINADOS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LA RESOLUCIÓN 4396 DE 2008 Y EL DECRETO 1030 DE 2007. |
| 28  | LABORATORIO DE TALLA DE LENTES OFTALMICOS JOHN GIRALDO | 71532189-4  | CARRERA 47 No. 53-18- OFICINA 105       | MEDELLIN           | FABRICACION | CERTIFICADO   | 4-oct.-19      | 2-oct.-24         | LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: TALLA DE LENTES OFTÁLMICOS SEMITERMINADOS Y LENTES TERMINADOS.  |



## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SOBRE MEDIDA SALUD VISUAL A FECHA 15 DE ABRIL DE 2024

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida salud visual y ocular.

El Certificado de Capacidad de Producción tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

| No. | ESTABLECIMIENTO   | NIT         | DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD                            | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD   | CONCEPTO      | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | LINEA DE PRODUCTOS   |
|-----|---|-------------|---|--------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|--|
| 29  | LABORATORIO OFTALMICO DE LA COSTA S.A.S. - LABOCOSTA S.A.S. | 890112740-2 | CARRERA 52 N° 79-89   | BARRANQUILLA       | FABRICACION | RECERTIFICADO | 28-nov.-19     | 26-nov.-24        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO ALTA COMPLEJIDAD, PARA LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO ANTIRAYA Y ANTI REFLEJO Y COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: PROCESAMIENTO DE TALLA LENTES SEMI TERMINADOS, ADICIÓN DE FILTRO ULTRAVIOLETA, ADICCIÓN DE FILTRO DE COLOR Y ADECUACIÓN DE LENTES TERMINADOS |
| 30  | LABORATORIO OPTICO ALIENS S.A.S.                            | 900826142-8 | CARRERA 10 No. 18 - 36 PISO 2, OFICINAS 303, 305 306, 502 Y 503 | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | RECERTIFICADO | 9-nov.-22      | 8-nov.-27         | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: ADICCIÓN DE TRATAMIENTOS ANTI-RREFLEJO, ANTIRAYA, MATERIAL FOTOSENSIBLE, TALLA DIGITAL, ADECUACIÓN, ADICCIÓN DE COLOR Y FILTRO UV, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL DECRETO 1030 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 4396 DE 2008.                                       |
| 31  | LABORATORIO OPTICO ESCANER S.A.S.                           | 830105831-7 | CALLE 19 NO. 12-17 PISO 3                                       | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | RECERTIFICADO | 27-jul.-22     | 26-jul.-27        | LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD ( TRATAMIENTO ANTI RAYA), LABORATORIOS OFTÁLMICOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD (TALLA DE LENTES OFTÁLMICOS, ADICCIÓN DE FILTRO DE COLOR, ADECUACIÓN DE LENTES TERMINADOS)  |
| 32  | LABORATORIO OPTICO G & E S.A.S.                             | 901460325-1 | CARRERA 10 NO. 19-26 P 6  | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | CERTIFICADO   | 24-ago.-22     | 23-ago.-27        | LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD AUTORIZADOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MEDIANA COMPLEJIDAD Y ADICIONALMENTE LAS SIGUIENTES: (TRATAMIENTO ANTI RAYA) Y LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD (TALLA DE LENTES OFTÁLMICOS, ADICCIÓN DE FILTRO DE COLOR, ADECUACIÓN DE LENTES TERMINADOS)  |
| 33  | LABORATORIO OPTICO INTEGRAL S.A.S                           | 901253893-4 | CARRERA 2 No. 16-40 LOCAL 4                                     | CALI               | FABRICACION | CERTIFICADO   | 18-oct.-19     | 16-oct.-24        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTALMICO DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE ENDURECIDO (COATING) Y DE MEDIANA COMPLEJIDAD CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACION Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR: TALLA DE LENTES OFTALMICOS SEMITERMINADOS Y LENTRES TERMINADOS, BISEL Y ADICION DE FILTROS ULTRAVIOLETA Y DE COLOR  |
| 34  | LABORATORIO OPTICO MIRACLE S.A.S.                           | 901633609-1 | CALLE 18 No. 9-20 OFICINAS: 401, 402, 406 y 407                 | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | CERTIFICADO   | 21-dic.-23     | 26-dic.-28        | LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD (TRATAMIENTO ANTI RAYA, TRATAMIENTO ANTI- REFLEJO, MATERIALES FOTOSENSIBLES) Y LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD (PROCESAMIENTO DE TALLA LENTES SEMI TERMINADOS, ADECUACIÓN LENTES TERMINADOS).   |
| 35  | LABORATORIO OPTICO POLY LENTS S.A.S.                        | 901455888-4 | CALLE 16 No. 9-45 LOCAL 104                                     | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | CERTIFICADO   | 28-may.-21     | 27-may.-26        | LABORATORIO OFTÁLMICO ALTA COMPLEJIDAD PARA LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO ANTIRAYA Y COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD PARA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: PROCESAMIENTO DE TALLA DE LENTES TERMINADOS, TRATAMIENTO ANTIRAYA, ADICCIÓN DE FILTRO DE COLOR Y ADECUACIÓN DE LENTES TERMINADOS.   |



## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SOBRE MEDIDA SALUD VISUAL A FECHA 15 DE ABRIL DE 2024

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida salud visual y ocular.

El Certificado de Capacidad de Producción tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

| No. | ESTABLECIMIENTO                     | NIT         | DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD                           | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD   | CONCEPTO    | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | LINEA DE PRODUCTOS  |
|-----|-------------------------------------|-------------|--|--------------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|---|
| 36  | LABORATORIO OPTICO TECNO LAB S.A.S. | 901191703-6 | CARRERA 10 No. 19-22 PISO 6 y 7                                | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | CERTIFICADO | 26-jun.-20     | 25-jun.-25        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO ALTA COMPLEJIDAD Y LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD, CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: (PARA ALTA COMPLEJIDAD: TRATAMIENTO ANTIRAYAS Y ANTIRREFLEJOS; PARA MEDIA COMPLEJIDAD: CALCULO, ENCINTADO, BLOQUEO, GENERADO, TALLA, DESBLOQUEO Y BISELADO)  |
| 37  | LABORATORIO OPTICO TECNO LAB S.A.S. | 901191703-6 | CARRERA 10 No. 19-22 PISO 6 y 7                                | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | CERTIFICADO | 26-jun.-20     | 25-jun.-25        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO ALTA COMPLEJIDAD Y LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD, CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: (PARA ALTA COMPLEJIDAD: TRATAMIENTO ANTIRAYAS Y ANTIRREFLEJOS; PARA MEDIA COMPLEJIDAD: CALCULO, ENCINTADO, BLOQUEO, GENERADO, TALLA, DESBLOQUEO Y BISELADO)  |
| 38  | LABORATORIO OPTILENTS S.A.S.        | 901450237-7 | CARRERA 43 No. 36-15 CENTRO COMERCIAL TROPICAL CENTRO LOCAL 62 | BARRANQUILLA       | FABRICACION | CERTIFICADO | 5-may.-22      | 4-may.-27         | LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD PARA EL PROCESAMIENTO DE TALLA DE LENTES SEMI TERMINADOS   |
| 39  | LABORATORIO PROLENTS LTDA.          | 900184864-0 | CALLE 38 NO. 41-17 PISO 2 LOCAL 2B Y 2C                        | BARRANQUILLA       | FABRICACION | CERTIFICADO | 24-feb.-23     | 23-feb.-28        | LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: TALLA DE LENTES OFTÁLMICOS, BISEL, ADICIÓN DE FILTRO UV Y ADICIÓN DE COLOR.   |
| 40  | LABORATORIO UNILENTES S.A.S.        | 900452594-7 | CALLE 36 No 18 - 3   | BUCARAMANGA        | FABRICACION | CERTIFICADO | 10-abr.-19     | 2-may.-24         | LABORATORIO DE MEDIANA COMPLEJIDAD: TALLA Y BISEL DE LENTES OFTÁLMICOS A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE<br>CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD CON LAS CONDICIONES SANITARIAS DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACION Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACION DE DISPOSITIOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VIUAL Y OCULAR, LENTES ENDURECIDOS, ADICION DE TRATAMIENTOS, ANTI-REFLEJO, ANTIRRAYA, MATERIALES FOTOSENSIBLES, TALLA Y BISEL Y ACTIVIDADES DE MEDIANA COMPLEJIDAD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 130 DE 2007 Y RESOLUCION 4396 DE 2008 |
| 41  | LABORATORIO VEO LENS                | 43983356-0  | CALLE 53 NO. 47-12 CENTRO                                      | MEDELLIN           | FABRICACION | CERTIFICADO | 24-may.-19     | 22-may.-24        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD EN ACTIVIDADES DE COATING Y CON ACTIVIDADES DE LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD, CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: TALLA Y BISEL DE LENTES OFTÁLMICOS TERMINADOS Y SEMITERMINADOS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL DECRETO 1030 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 4396 DE 2008.  |



## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SOBRE MEDIDA SALUD VISUAL A FECHA 15 DE ABRIL DE 2024

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida salud visual y ocular.

El Certificado de Capacidad de Producción tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

| No. | ESTABLECIMIENTO                               | NIT         | DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD  | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD   | CONCEPTO      | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | LINEA DE PRODUCTOS   |
|-----|---|-------------|---|--------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|--|
| 42  | LABORATORIO VERSER S.A.S.                     | 901412091-7 | CARRERA 39 No. 49-41 SEGUNDO PISO SECTOR PLACITA DE FLOREZ  | MEDELLIN           | FABRICACION | CERTIFICADO   | 3-dic.-21      | 2-dic.-26         | LABORATORIOS OFTÁLMICOS DE ALTA COMPLEJIDAD: LENTES ENDURECIDOS, ADICIÓN DE TRATAMIENTOS DE ANTI-REFLEJO Y ANTIRAYA; LABORATORIOS OFTÁLMICOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD: TALLA DE LENTES OFTÁLMICOS SEMITERMINADOS   |
| 43  | LABORATORIO VISUAL INTEGRAL / OPTIGAFAS S.A.S | 900517609-1 | CALLE 51 No. 51-76 LOCAL 214 Centro Comercial Boyacá  | MEDELLIN           | FABRICACION | CERTIFICADO   | 12-jun.-20     | 11-jun.-25        | CUMPLE CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR COMO LABORATORIO OFTÁLMICO ALTA COMPLEJIDAD ( TRATAMIENTO ANTIRAYAS) Y LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD PARA: (CALCULO, ENCINTADO, BLOQUEO, GENERADO, AFINADO, PULIDO), DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LA RESOLUCIÓN 4396 DE 2008 Y EL DECRETO 1030 DE 2007. |
| 44  | LABORATORIOS KERATOS S.A.S.                   | 860041702-8 | CARRERA 16A NO. 80-65 PISO 2 Y PISO 3   | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | RECERTIFICADO | 4-may.-23      | 3-may.-28         | FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: LENTES DE CONTACTO RÍGIDOS GAS PERMEABLES, LENTES BLANDOS, Y LENTES COSMOPROTESICOS   |
| 45  | LABORATORIOS MEGALENS S.A.S.                  | 901244974-4 | Km 3 VÍA PALENQUE CAFE MADRID, MANZANA G BODEGA C25 VÍA A LAS PALMAS PARQUE INDUSTRIAL DE BUCARAMANGA 1 | BUCARAMANGA        | FABRICACION | CERTIFICADO   | 6-dic.-23      | 12-dic.-28        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD PARA TRATAMIENTO ANTIRAYA Y ANTIRREFLEJO, COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD PARA EL PROCESAMIENTO DE TALLA PARA LENTES SEMITERMINADOS, ADICIÓN DE COLOR Y FILTRO ULTRAVIOLETA, COMO LA ADECUACIÓN DE LENTES TERMINADOS   |
| 46  | LABORATTO S.A.S.                              | 901138408-3 | KILOMETRO 3981 ANILLO VIAL, RIO FRIO, ZONA FRANCA SANTANDER, EDIFICIO BAIACHALA 1 DATA CENTER           | FLORIDABLANCA      | FABRICACION | RECERTIFICADO | 13-feb.-24     | 15-feb.-29        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD PARA TRATAMIENTO ANTIRAYA Y ANTIRREFLEJO, COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD PARA EL PROCESAMIENTO DE TALLA PARA LENTES SEMITERMINADOS, ADICIÓN DE COLOR Y FILTRO ULTRAVIOLETA, COMO LA ADECUACIÓN DE LENTES TERMINADOS   |
| 47  | LENTES DE CONTACTO S.A.S.- LENTICON S.A.S.    | 890935751-5 | CALLE 8 NO. 43B-138   | MEDELLIN           | FABRICACION | CERTIFICADO   | 1-sep.-23      | 7-sep.-28         | CUMPLE COMO LABORATORIO DE LENTES DE CONTACTO CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: LENTES DE CONTACTO RÍGIDOS GAS PERMEABLES. DECRETO 1030 DE 2007  |
| 48  | LIKE VISION S.A.S.                            | 901420642-9 | CALLE 10 No. 19-26 PISO 4 Y 5   | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | CERTIFICADO   | 3-sep.-21      | 2-sep.-26         | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO ALTA COMPLEJIDAD Y COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD, CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: TRATAMIENTO ANTIRAYA Y ANTI-REFLEJO COMO PROCESAMIENTO DE TALLA PARA LENTES SEMITERMINADOS Y ADECUACIÓN DE LENTES TERMINADOS   |



## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SOBRE MEDIDA SALUD VISUAL A FECHA 15 DE ABRIL DE 2024

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida salud visual y ocular.

El Certificado de Capacidad de Producción tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

| No. | ESTABLECIMIENTO                      | NIT         | DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD             | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD   | CONCEPTO      | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | LINEA DE PRODUCTOS  |
|-----|--------------------------------------|-------------|--|--------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|---|
| 49  | MAZTER LAB S.A.S.                    | 901713962-9 | CALLE 12 No. 9-55 INTERIOR 1 BODEGA 3            | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | CERTIFICADO   | 5-abr.-24      | 10-abr.-29        | LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD EN ACTIVIDADES DE ANTIRAYA Y ANTIREFLEJO Y MATERIALES FOTOSENSIBLES Y COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD (PROCESAMIENTO DE TALLA LENTES SEMI TERMINADOS Y ADECUACIÓN LENTES TERMINADOS)  |
| 50  | MULTIPRODUCTOS OPTICOS S.A.S.        | 901204152-6 | CARRERA 47 No. 48-64 PISO 2                      | MEDELLIN           | FABRICACION | CERTIFICADO   | 6-jul.-22      | 5-jul.-27         | LABORATORIO OFTÁLMICO ALTA Y MEDIANA COMPLEJIDAD PARA TRATAMIENTO ANTIRAYA Y ANTI-REFLEJO COMO PROCESAMIENTO DE TALLA PARA LENTES SEMITERMINADOS Y ADECUACIÓN DE LENTES TERMINADOS.   |
| 51  | MUNDO LENS LABORATORIO OPTICO S.A.S. | 900921307-2 | CALLE 30 NO. 64-40 BARRIO EL CARMEN              | CARTAGENA          | FABRICACION | RECERTIFICADO | 30-jun.-23     | 29-jun.-28        | LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD EN ACTIVIDADES DE ANTIRAYA Y COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD PARA EL PROCESAMIENTO DE TALLA PARA LENTES SEMI TERMINADOS, ADICIÓN DE FILTRO ULTRAVIOLETA, ADICIÓN DE FILTRO DE COLOR Y ADECUACIÓN LENTES TERMINADOS.   |
| 52  | NOVALENS DISTRIBUIDOR OPTICO S.A.S.  | 901198259-9 | CARRERA 47 NO. 54-24 OFC 303 EDF FURATENA        | MEDELLIN           | FABRICACION | CERTIFICADO   | 5-abr.-19      | 25-abr.-24        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD EN ACTIVIDADES DE ANTIRAYA Y COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: TALLA DE LENTES OFTÁLMICOS SEMITERMINADOS  |
| 53  | OFTALMOS S.A.                        | 860006626-8 | CALLE 100 NO. 18A - 51, CONSULTORIOS 422A Y 422B | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | RECERTIFICADO | 27-oct.-23     | 15-nov.-28        | FABRICACIÓN DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR SOBRE MEDIDA: PRÓTESIS OCULARES A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE  |
| 54  | OPTICENTRO INTERNACIONAL S.A.S       | 860043998-1 | CARRERA 11 NO. 69-81 PISO 1                      | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | CERTIFICADO   | 3-dic.-20      | 2-dic.-25         | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD EN ACTIVIDADES DE ANTIRAYA Y COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: PRODUCCIÓN DE BASES OFTÁLMICAS, TALLA DE LENTES OFTÁLMICOS, LENTES TERMINADOS Y ADICIÓN DE FILTROS ULTRAVIOLETA Y DE COLOR, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL DECRETO 1030 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 4396 DE 2008. LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD Y LABORATORIO DE MEDIANA COMPLEJIDAD CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD EN ACTIVIDADES DE ANTIRAYA Y LABORATORIO DE MEDIANA COMPLEJIDAD: LENTES TERMINADOS (BISEL, BLOQUEO, ENCINTADO, GENERADO, AFINADO, PULIDO, DESBLOQUEO), ADICIÓN DE FILTROS ULTRAVIOLETA Y DE COLOR, TALLA. |



## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SOBRE MEDIDA SALUD VISUAL A FECHA 15 DE ABRIL DE 2024

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida salud visual y ocular.

El Certificado de Capacidad de Producción tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

| No. | ESTABLECIMIENTO  | NIT           | DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD  | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD   | CONCEPTO      | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | LINEA DE PRODUCTOS   |
|-----|--|---------------|---|--------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|--|
| 55  | OPTILAB COLOMBIA S.A.S., ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO COMPAÑÍA COLOMBIANA DE LENTES | 901.325.269-8 | CARRERA 8 NO. 9-24 PISO 2   | FUSAGASUGA         | FABRICACION | CERTIFICADO   | 4-feb.-20      | 2-feb.-25         | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO ALTA COMPLEJIDAD, EN ACTIVIDADES DE ANTIRAYA Y COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR: TALLA DE LENTES OFTÁLMICOS SEMITERMINADOS, BISEL, ADICIÓN DE FILTROS ULTRAVIOLETA Y DE COLOR DE LENTES TERMINADOS. |
| 56  | OPTIPLUS DEL CARIBE S.A.S.   | 900705278-1   | CALLE 37 NO. 41-33  | BARRANQUILLA       | FABRICACION | RECERTIFICADO | 30-nov.-21     | 29-nov.-26        | LABORATORIOS OFTÁLMICOS DE ALTA COMPLEJIDAD (AUTORIZADOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MEDIANA COMPLEJIDAD Y ADICIONALMENTE LAS SIGUIENTES: LENTES ENDURECIDOS, LABORATORIOS OFTÁLMICOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD (TALLA DE LENTES OFTÁLMICOS)   |
| 57  | OPTISERVICES GROUP LTDA  | 900200799-9   | CARRERA 69 A No. 20-83 SUR  | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | RECERTIFICADO | 21-nov.-23     | 27-nov.-28        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD PARA TRATAMIENTO ANTIRAYA Y ANTIRREFLEJO, COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD PARA EL PROCESAMIENTO DE TALLA PARA LENTES SEMITERMINADOS, ADICIÓN DE COLOR Y FILTRO ULTRAVIOLETA, COMO LA ADECUACIÓN DE LENTES TERMINADOS.  |
| 58  | OPTIVISION COLOMBIA LTDA.  | 901032304-1   | CALLE 36 NO. 41-104 LOCAL 223   | BARRANQUILLA       | FABRICACION | CERTIFICADO   | 17-nov.-22     | 16-nov.-27        | CUMPLE CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: PROCESAMIENTO DE TALLA PARA LENTES.   |
| 59  | ORGANIZACIÓN SANTA LUCIA S.A.  | 890900650-9   | CARRERA 47 No 7-28 PATIO BONITO, EL POBLADO   | MEDELLIN           | FABRICACION | RECERTIFICADO | 15-ago.-23     | 1-sep.-28         | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR: TRATAMIENTO ANTIRREFLEJO, TRATAMIENTO ANTIRRAYAS, PROCESAMIENTO DE LENTES SEMITERMINADOS, ADICION DE COLOR Y FILTRO U.V., ADECUACION DE LENTES TERMINADOS   |
| 60  | PROFESIONALES DE LA SALUD Y CIA LTDA.  | 800030832-1   | CENTRO MEDICO CARLOS ARDILA LULLE CARRERA 24 No. 154-106 TORRE A PISO 3 MODULO 9 CONSULOTORIO 305 | FLORIDABLANCA      | FABRICACION | CERTIFICADO   | 12-jul.-23     | 11-jul.-28        | FABRICACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR: PRÓTESIS OCULARES  |
| 61  | PROLENS S.A.S.   | 811032374-9   | CARRERA 48 NO. 19A-40 CONS 1628   | MEDELLIN           | FABRICACION | RECERTIFICADO | 1-dic.-20      | 30-nov.-25        | PRÓTESIS OCULARES, (CUBETA PARA IMPRESIÓN OCULAR, CONFORMADOR OCULAR, EXPANSOR DE FONDO DE SACO), DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL DECRETO 1030 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 4396 DE 2008.  |



## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SOBRE MEDIDA SALUD VISUAL A FECHA 15 DE ABRIL DE 2024

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida salud visual y ocular.

El Certificado de Capacidad de Producción tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

| No. | ESTABLECIMIENTO   | NIT         | DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD                                    | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD   | CONCEPTO      | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | LINEA DE PRODUCTOS  |
|-----|---|-------------|---|--------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|---|
| 62  | PROTESCOL PROTESIS OCULAR ESCOBAR LONDOÑO S.A.S.          | 900839961-1 | CARRERA 48 No 19A-40 CONSULTORIO 1428                                   | MEDELLIN           | FABRICACION | RECERTIFICADO | 17-nov.-21     | 16-nov.-26        | FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: PRÓTESIS OCULARES  |
| 63  | PROTESIS OCULAR / RINCON MARQUEZ ELIZABETH                | 52056976-3  | CARRERA 8 BIS NO. 155-48  | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | RECERTIFICADO | 7-jun.-22      | 6-jun.-27         | FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: ANILLOS DE SINBLEFARON, CONFORMADORES OFTÁLMICOS, IMPLANTES OCULARES Y PRÓTESIS OCULARES ESTÉTICAS DE RESINA DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL DECRETO 1030 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 4396 DE 2008.   |
| 64  | Q'ARZO OPTI LAB PROPIEDAD DE OPTICAL HOLDING GROUP S.A.S. | 901047487-4 | CARRERA 10 No. 19-26 PISO 2   | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | RECERTIFICADO | 19-oct.-21     | 18-oct.-26        | LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD Y LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: TRATAMIENTO ANTI-RAYA, ANTI-REFLEJO, ORICESAMIENTO DE TALLA DE LENTES SEMI-TERMINADOS Y ADECUACIÓN DE LENTES   |
| 65  | R & C LABORATORIO S.A.S.                                  | 900744805-1 | CALLE 166 No 18-42  | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | CERTIFICADO   | 30-sep.-21     | 29-sep.-26        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO ALTA COMPLEJIDAD CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: LENTES ENDURECIDOS, ADICIÓN DE TRATAMIENTOS ANTI-REFLEJO Y ANTIRRAYA, MATERIALES FOTOSENSIBLES, Y ACTIVIDADES DE MEDIANA COMPLEJIDAD, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL DECRETO 1030 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 4396 DE 2008 |
| 66  | SERVILENTES LTDA.   | 800089627-2 | CARRERA 9A N° 18-51 PISO 2º   | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | RECERTIFICADO | 9-jun.-22      | 8-jun.-27         | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO ALTA COMPLEJIDAD CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: ADICIÓN DE TRATAMIENTOS ANTI-REFLEJO Y ANTIRRAYA, MATERIALES FOTOSENSIBLES Y ACTIVIDADES DE MEDIANA COMPLEJIDAD, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL DECRETO 1030 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 4396 DE 2008.                     |
| 67  | SERVILENTES LTDA.   | 800089627-2 | CARRERA 4 No 14-50 OFIC 381-382   | CALI               | FABRICACION | RECERTIFICADO | 22-nov.-19     | 20-nov.-24        | LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS PROCESOS DE TALLA, ANTIRRAYA, PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR   |
| 68  | SERVIOPTICA S.A.S.  | 860508392-4 | AUTOPISTA MEDELLIN CALLE 80 KM 7 COSTADO SUR CELTA TRADE PARK BODEGA 67 | FUNZA              | FABRICACION | CERTIFICADO   | 28-dic.-21     | 27-dic.-26        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ADICIÓN DE TRATAMIENTOS DE ANTIRRAYA Y ANTI REFLEJO Y COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE TALLA DE LENTES SEMI TERMINADOS, ADECUACIÓN DE LENTES TERMINADOS Y ADICIÓN DE FILTROS ULTRAVIOLETA Y DE COLOR.   |



## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SOBRE MEDIDA SALUD VISUAL A FECHA 15 DE ABRIL DE 2024

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida salud visual y ocular.

El Certificado de Capacidad de Producción tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

| No. | ESTABLECIMIENTO                          | NIT         | DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD                                 | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD   | CONCEPTO      | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | LINEA DE PRODUCTOS   |
|-----|--|-------------|--|--------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|--|
| 69  | SERVIOPTICA S.A.S.                       | 860508392-4 | CARRERA 50 No. 79 SUR 101 INT 18 Y 22 BODEGAS STOCK SUR              | LA ESTRELLA        | FABRICACION | CERTIFICADO   | 31-ago.-21     | 30-ago.-26        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA Y MEDIANA COMPLEJIDAD CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: LABORATORIO ALTA COMPLEJIDAD: ANTIRRAYAS, ANTIRREFLEJO Y MATERIAL FOTSENSIBLE Y LABORATORIO DE MEDIANA COMPLEJIDAD: LENTES TERMINADOS (BISEL, BLOQUEO, ENCINTADO, GENERADO, AFINADO, PULIDO, DESBLOQUEO), ADICIÓN DE FILTROS ULTRAVIOLETA Y DE COLOR, TALLA DIGITAL Y TALLA TRADICIONAL.                 |
| 70  | STAR VISIÓN LAB-VIVIANA RAMIREZ SAAVEDRA | 24586462-1  | CARERA 16 # 17-37 LOCAL 9 ST Y LOCAL 216 CENTRO COMERCIAL LINA MARIA | ARMENIA            | FABRICACION | CERTIFICADO   | 21-jun.-19     | 19-jun.-24        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: LENTES ENDURECIDOS, ADICIÓN DE TRATAMIENTOS ANTIRRAYA, TALLA, BISEL, Y ACTIVIDADES DE MEDIANA COMPLEJIDAD, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL DECRETO 1030 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 4396 DE 2008  |
| 71  | STAR VISIÓN LAB-VIVIANA RAMIREZ SAAVEDRA | 24586462-1  | CARERA 16 # 17-37 LOCAL 9 ST Y LOCAL 216 CENTRO COMERCIAL LINA MARIA | ARMENIA            | FABRICACION | CERTIFICADO   | 21-jun.-19     | 19-jun.-24        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: LENTES ENDURECIDOS, ADICIÓN DE TRATAMIENTOS ANTIRRAYA, TALLA, BISEL, Y ACTIVIDADES DE MEDIANA COMPLEJIDAD, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL DECRETO 1030 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 4396 DE 2008  |
| 72  | UNIVISION DS S.A.S.                      | 901192289-2 | CARRERA 9 No. 17-32 PISO 2   | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | CERTIFICADO   | 14-dic.-20     | 13-dic.-25        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO ALTA COMPLEJIDAD, PARA LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO ANTIRRAYA Y COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: PROCESAMIENTO DE TALLA DE LENTES SEMI TERMINADOS, ADICIÓN DE FILTRO ULTRAVIOLETA Y DE COLOR COMO ADECUACIÓN DE LENTES TERMINADOS DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LA RESOLUCIÓN 4396 DE 2008 Y EL DECRETO 1030 DE 2007. |
| 73  | VIANA VISION S.A.S.                      | 802017014-7 | CALLE 38 NO. 41-110 PISO 2 LOCAL 2                                   | BARRANQUILLA       | FABRICACION | RECERTIFICADO | 13-oct.-21     | 12-oct.-26        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: TALLA DE LENTES OFTÁLMICOS, BISEL, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL DECRETO 1030 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 4396 DE 2008.  |
| 74  | VISION OPTICAL RG LTDA.                  | 830142877-2 | CALLE 19 NO. 9-01 PISO 6 - 7 - 10                                    | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | RECERTIFICADO | 9-feb.-23      | 8-feb.-28         | LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACION Y RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR: ADICION DE TRATAMIENTO ANTIREFLEJO Y ANTIRRAYA, Y LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD: PROCESAMIENTO DE TALLA CONVENCIONAL Y DIGITAL LENTES SEMITERMINADOS.  |



## LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SOBRE MEDIDA SALUD VISUAL A FECHA 15 DE ABRIL DE 2024

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida salud visual y ocular.

El Certificado de Capacidad de Producción tiene una vigencia de cinco años, a partir de la visita donde se expide el concepto técnico de cumplimiento. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

Los establecimientos con concepto "CERTIFICADO VIGENTE EN TRÁMITE DE RECERTIFICACIÓN" corresponden a aquellos que solicitaron la visita de recertificación dentro de los términos establecidos, es decir que a la fecha mantienen la certificación vigente.

| No. | ESTABLECIMIENTO              | NIT         | DIRECCIÓN DONDE REALIZA LA ACTIVIDAD | CIUDAD / MUNICIPIO | ACTIVIDAD   | CONCEPTO  | FECHA CONCEPTO | FECHA VENCIMIENTO | LINEA DE PRODUCTOS   |
|-----|------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|---|----------------|-------------------|--|
| 75  | WORLD VISION COMPANYS S.A.S. | 901393619-2 | CALLE 18 No. 9-40 PISO 3             | BOGOTÁ D.C.        | FABRICACION | CERTIFICADO                                       | 23-feb.-21     | 22-feb.-26        | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO ALTA COMPLEJIDAD, PARA LAS ACTIVIDADES DE: TRATAMIENTO ANTIRRAYA Y ANTI-REFLEJO Y COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD, CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: PROCESAMIENTO DE TALLA LENTES SEMITERMINADOS, ADICIÓN DE COLOR Y ADECUACIÓN DE LENTES TERMINADOS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN LA RESOLUCIÓN 4396 DE 2008 Y EL DECRETO 1030 DE 2007.  |
| 76  | FOCUS LAB S.A.S.             | 901149786-1 | CALLE 31 No. 4-67                    | MONTERIA           | FABRICACION | CERTIFICADO VIGENTE EN TRAMITE DE RECERTIFICACION | 22-mar.-19     | NO APLICA         | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD EN ACTIVIDADES DE ANTIRRAYA Y ANTIRREFLEJO, Y COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD, CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: TALLA Y BISEL DE LENTES OFTÁLMICOS TERMINADOS Y SEMITERMINADOS, DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO EN EL DECRETO 1030 DE 2007 Y RESOLUCIÓN 4396 DE 2008.   |
| 77  | SERVILENTES LTDA.            | 800089627-2 | CARRERA 47 No 53-45 PISO 601         | MEDELLIN           | FABRICACION | CERTIFICADO VIGENTE EN TRAMITE DE RECERTIFICACION | 1-mar.-19      | NO APLICA         | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD EN ACTIVIDADES DE ANTIRRAYA Y COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: TALLA Y BISEL DE LENTES OFTÁLMICOS TERMINADOS Y SEMITERMINADOS   |
| 78  | SERVILENTES LTDA.            | 800089627-2 | CALLE 41 No. 43 - 152                | BARRANQUILLA       | FABRICACION | CERTIFICADO VIGENTE EN TRAMITE DE RECERTIFICACION | 30-nov.-18     | NO APLICA         | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD EN ACTIVIDADES DE ANTIRRAYA Y COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD, CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA SALUD VISUAL Y OCULAR: TALLA Y BISEL DE LENTES OFTÁLMICOS TERMINADOS Y SEMITERMINADOS  |
| 79  | SERVILENTES LTDA.            | 800089627-2 | CARRERA 24 No. 37-29                 | BUCARAMANGA        | FABRICACION | CERTIFICADO VIGENTE EN TRAMITE DE RECERTIFICACION | 12-abr.-19     | NO APLICA         | CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE MEDIANA COMPLEJIDAD CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACIÓN Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR: PRODUCCIÓN DE BISEL Y TALLA<br>CUMPLE COMO LABORATORIO OFTÁLMICO DE ALTA COMPLEJIDAD CON LAS CONDICIONES SANITARIAS, DE CONTROL DE CALIDAD, DE DOTACION Y DE RECURSO HUMANO PARA LA FABRICACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR: LENTES ENDURECIDOS, ADICION DE TRATAMIENTOS ANTIRRAYA, MATERIALES FOTOSENSIBLES, TALLA, BISEL DE LENTESOFTÁLMICOS TERMINADOS Y SEMITERMINADOS Y ACTIVIDADES DE MEDIANA COMPLEJIDAD |