

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2025

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
1	ABL DENTAL SOLUTIONS S.A.S.	901135520-7	CARRERA 48 No. 25 AA SUR - 70 IN 514	ENVIGADO	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	24-sep.-24	30-sep.-29	FABRICACIÓN PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
2	ACTIDENT S.A.S.	900553940-6	CALLE 20 SUR No. 45-75 ED ZUÑIGA ESTELAR	ENVIGADO	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	25-feb.-25	27-feb.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGIA AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
3	ADL IMPORTACIONES S.A.S PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO LABTEK SOLUCIONES DENTALES 3D	901399725-2	CALLE 97 No. 11A-10 OFICINA 1	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	25-jul.-25	14-ago.-30	FABRICACION DE PROTESIS FIJA / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA REMOVIBLE CON TECNOLOGIA AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGIA AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
4	ALL SALUD S.A.S	900547401-3	CARRERA 14A No. 112-96 OFICINA 102A	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	2-dic.-24	4-dic.-29	FABRICAR PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
5	ANDRES MAURICIO SIERRA SALAZAR / BIOMIMÉTICA	1114399531-7	CARRERA 5 No. 18-33 CONSULTORIO 506-507 CENTRO ESPECIALISTAS RISARALDA	PEREIRA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	12-sep.-25	18-sep.-30	FABRICACIÓN PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA *ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS /PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
6	ASENETH PINZON QUIROGA / TECNIMPLANDENT	28479776-5	CARRERA 17 A No. 58-95 LC 201	BUCARAMANGA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	6-ago.-25	13-ago.-30	FABRICACION DE PROTESIS FIJA MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA
7	CEFREDENT S.A.S.	901366426-3	CALLE 125 BIS No.20-75 OFICINA 206	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	10-oct.-25	15-oct.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PROTESIS FIJA, REMOVIBLE Y TOTAL CON TECNOLOGÍA BASICA Y AVANZADA. FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN. FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
8	CERAMIDENT DIAZ S.A.S.	901365114-6	CARRERA 38 A No. 76-53	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	14-abr.-25	16-abr.-30	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
9	CHRISTIAN JAVIER CASTRO PLATA	1015454065-2	CARRERA 28 B No. 84-41	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	14-ago.-25	15-ago.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS FIJA MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACION CON SISTEMA ROBOTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS * PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS * PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS
10	COLORDENT LAB S.A.S. BOGOTÁ D.C.	830098764-0	CARRERA 80 No. 55 SUR 37 P3	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	15-may.-25	3-jun.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE, PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA
11	CRV LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901930209 - 0	CALLE 110 No. 7C - 39 LOCAL 2	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	12-nov.-24	14-nov.-29	FABRICACION Y REPRACION DE APARATOLOGIA ORTOPEDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA* ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2025

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
12	DAMILDENT LABORATORIO DE MECANICA DENTAL S.A.S.	901125985-5	CARRERA 80 AA No. 35A-36	MEDELLÍN	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	11-sep.-25	17-sep.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PROTESIS TOTAL Y PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA / FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAMIENTO DE APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS/ PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
13	DC DENTAL COLOMBIA S.A.S.	901905727-9	CARRERA 70 A No. 112-70 INTERIOR 2	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	19-nov.-25	26-nov.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA
14	DEGIOVANNI S.A.S	900831441-5	CALLE 94 A No. 11 A - 39 PISO 1	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	7-mar.-24	12-mar.-29	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE DMSMB PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
15	DENTAL DIGITAL S.A.S.	901339875-2	CARRERA 53 No. 82 - 86 OFICINA 401	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	21-may.-24	24-may.-29	FABRICACION Y REPARACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
16	DENTAL PERFECTION LABORATORIO S.A.S.	901234215-1	CARRERA 57 No. 125 B - 85	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	18-sep.-25	22-sep.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PROTESIS TOTAL Y PROTESIS REMOVIBLES CON TECNOLOGÍA BÁSICA. FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BASICA Y AVANZADA. FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA. FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
17	DENTTEK S.A.S	901050934-6	AVENIDA CALLE 116 No. 14A - 36 CONS 202	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	18-sep.-23	21-sep.-28	PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOLTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
18	DIAMOND DENTAL LAB S.A.S.	901824327-8	CALLE 86 No. 27-66	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	22-jul.-25	30-jul.-30	FABRICACION DE PRÓTESIS CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA PARA PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE,PRÓTESIS TOTAL / ORTESIS INTRABUCAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS CON DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS,PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS,PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS.
19	ESTHETIC DENT S.A.S.	900699109-9	CARRERA 15 No. 124-67 OFICINA 703	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	20-oct.-25	28-oct.-30	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BÁSICA Y AVANZADA. FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGIA BÁSICA. FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
20	ESTHETIC WORK LABORATORIO S.A.S	830127596-5	CALLE 92 No. 15 - 62 LOCAL 104, 105, 110, 107, 111 Y 109	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	21-nov.-23	22-nov.-28	PRÓTESIS FIJA/PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS /PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS/PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICOS

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2025

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
21	GLIDEWELL COLOMBIA S.A.S.	900931308-2	CARRERA 70 H No. 116-35 BARRIO SAN NICOLAS	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	10-sep.-24	26-sep.-29	FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA, PROTESIS IMPLANTOSOPORTADA, DENTOSOPORTADA CON DISEÑO DIGITAL Y FABRICACION CON SISTEMA ROBOTICO CON TECNOLOGIA AVANZADA
22	GLORIA AMPARO SANDOVAL GOMEZ / NATURAL COLOR	24079627-5	CALLE 93B No. 17-12 OFICINA 103	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	30-oct.-25	5-nov.-30	FABRICAR PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA
23	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901066504-2	CARRERA 47 N° 66-28	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	17-abr.-24	22-abr.-29	FABRICAR Y REPARAR: PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * APARATOLOGIA DE ORTOPEDIA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE / APARATOLOGIA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
24	INVERSIONES ABBI S.A.S.	901430010-7	AV 1 No.19-53 PISO 1 BARRIO BLANCO	CÚCUTA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	5-jul.-24	23-jul.-29	FABRICACION Y REPARACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA Y AVAZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS MUCOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / PROTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
25	KEEPSMILING COLOMBIA S.A.S	901260220-7	CARRERA 14 No. 98-95 OFICINA 103	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	25-abr.-25	30-abr.-30	FABRICACION DE APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA
26	KEVIN DIAZ LAB S.A.S.	901585927-0	CALLE 80 B No. 42 D - 57	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	11-nov.-25	27-nov.-30	PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
27	LABORATORIO DENTAL DIANA MORENO S.A.S.	901601397-6	CALLE 71B No. 81A-17 LOCAL 1	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	16-oct.-25	20-oct.-30	FABRICACIÓN DE ORTODONCIA CON TECNOLOGÍA BÁSICA PARA APARATOLOGÍA ORTOPÉDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE, Y APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE. FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA PARA ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA Y ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO
28	LABORATORIO DENTAL GABRIEL CARDENAS S.A.S.	900947264-7	CALLE 98 No. 69-49 ENTRADA 1 LOCAL 2	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	8-ago-25	12-ago.-30	FABRICAR Y REPARAR PRÓTESIS FIJA * PRÓTESIS REMOVIBLE * PRÓTESIS TOTAL MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / ORTESIS INTRABUCAL MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACION CON SISTEMA ROBOTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS * PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS * PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS * PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS
29	LABORATORIO DENTAL LUIS MILANES S.A.S.	900442584-0	CALLE 39 NORTE No. 3N-50 CALLE 40 NORTE NO. 3N-49 CALLE 39 NORTE NO. 3 N-38	CALI	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	5-oct.-23	10-oct.-28	FABRICACION DE PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2025

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
30	LABORATORIO DENTAL MANRIQUE CUCUTA S.A.S.	901597107-1	CALLE 11 No. 0-24 OFICINA 804 EDIFICIO COLEGIO MEWDICO BARRIO LA PLAYA	CÚCUTA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	26-nov.-25	1-dic.-30	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS/ PRÓTESIS DENTOSOPORTADA Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
31	LABORATORIO DENTAL MENESES S.A.S.	901597799-6	AV 0 A No. 12-05 PISO 3 OF. 316 ED. INGRID	CÚCUTA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	21-ago.-25	27-ago.-30	PROTESIS FIJA / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
32	LABORATORIO DENTAL PLUS.D S.A.S	900817354-4	CALLE 93 No. 19 66 OF 701 / 702 Y 703.	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	10-jul.-24	26-jul.-29	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVAZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
33	LABORATORIO EN ESTETICA ORAL CARDENT S.A.S.	900548325-6	CALLE 65 No. 71B-19 INTERIOR 201	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	25-sep.-25	3-oct.-30	FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / FABRICACION DE PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA / FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BASICA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACION DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
34	LABORATORIO INNOVACION DENTAL S.A.S.	900350911-0	CARRERA 74 No. 48 37 OF 1036/1037/1038	MEDELLÍN	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	14-ago.-24	2-sep.-29	PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
35	LABORATORIO PRAXEN DENTAL S.A.S.	900798879-6	CARRERA 22 No. 83-31	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	6-ago.-24	8-ago.-29	FABRICACION Y REPARACIÓN DE PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA Y AVAZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
36	LABORATORIO. DENTAL HEALTH S.A.S.	901149590-3	CARRERA 12 No. 98-35OFICINAS 401, 402 Y 406	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	3-sep.-25	9-sep.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
37	LEIDY MARCELA LUGO CUBILLOS / LIFE COLORS	1015403238-1	CALLE 150 No. 45-09 OFICINA 401-402	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	19-sep.-25	23-sep.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PROTESÍS TOTAL Y PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BASICA / FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAMIENTO DE APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS/ PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2025

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
38	LEONARDO HENAO S.A.S.	901672025-5	CARRERA 12 B No. 8-64 BARRIO ROSALES	PEREIRA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	29-ago.-25	4-sep.-30	FABRICACIÓN PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
39	LEPFI LABORATORIO DENTAL S.A.S.	900805770-3	CARRERA 4 H No. 41-90 EDIFICIO TORRE BILBAO - 701	IBAGUÉ	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	14-mar.-25	31-mar.-30	PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
40	LINA MARCELA SANCHEZ HOYOS / LABORATORIO DENTAL YONY JIMENEZ	1023883431-4	CALLE 14 NORTE No. 9-46	ARMENIA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	10-sep.-25	26-sep.-30	FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA AVANZADA *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS *PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
41	M Y S ODONTOLOGIA S.A.	804016074-1	CALLE 54 No. 31-69	BUCARAMANGA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	9-jul.-25	14-jul.-30	FABRICACION Y REPARACION DE DMSMB CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA DE PROTESIS FIJA, PROTESIS REMOVIBLE Y PROTESIS TOTAL/ DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS
42	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.	900833161-7	CALLE 24 D BIS No. 73C-34 P2	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	11-mar.-25	17-mar.-30	FABRICACION Y REPARACION DE DMSMB: PROTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
43	MARYURI VACA CARDENAS / MI LAB LABORATORIO DENTAL	60263784-2	CALLE 12 A No. 1E-54 EDIFICIO ONZAGA LOCAL 102 CAOBOS	CÚCUTA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	5-nov.-25	7-nov.-30	FABRICACION PROTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BASICA Y AVANZADA. / PRÓTESIS DENTOSOPORTADA, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
44	MDL ADVANCED LAB SAS S.A.S.	901890983-0	CALLE 123 No. 7-57 EDIFICIO KAIWA OF 602-603-604	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	9-may.-25	15-may.-30	PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
45	MONICA RESTREPO CASTAÑO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LABORATORIO DENTAL MONICA RESTREPO CASTAÑO	42140478-1	MANZANA 14 CASA 26 POBLADO 2	PEREIRA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	5-sep.-25	10-sep.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL / CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * APARATOLOGIA ORTOPEDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA *ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
46	ODONTOLOGIA FUNCIONAL Y REHABILITACION ESTETICA 180 S.A.S. - 180 LABORATORIO DENTAL	900390603-8	AVENIDA CARACAS No. 32-72 SUR	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	1/08/2025	5-ago.-30	FABRICAR Y REPARAR PROTESIS CON TECNOLOGIA BÁSICA Y AVANZADA * PRÓTESIS FIJA* PRÓTESIS REMOVIBLE* PRÓTESIS TOTAL / ORTESIS INTRABUCAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA * ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS * PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS * PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS *PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2025

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
47	ODONTOLOGÍA GD S.A.S., PROPEITARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CENTRO DE DISEÑO GD	900770270-1	CALLE 7 SUR No. 42-70 EDIFICIO FORUM LA FRANCIA TORRE 2 OFICINA 616	MEDELLÍN	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	26-ago.-25	1-sep.-30	PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
48	ONELAB S.A.S.	90167810-8	CALLE 93 A No. 68B-50	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	26-ene.-24	8-feb.-29	FABRICAR Y REPARAR PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOLTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
49	PHIBO CADCAM COLOMBIA S.A.S.	900837527-7	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 15 LOTE 103 BODEGA 3 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	13-oct.-24	7-nov.-28	ESTRUCTURAS EN CROMO COBALTO, TITANIO, PMMA, ZIRCONIO Y DISILICATO DE LITIO PARA LA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE SISTEMA ROBOTICO * ESTRUCTURAS EN RESINA 3D PARA FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y MODELOS DE TRABAJO MEDIANTE TECNOLOGIA AVANZADA
50	RAPINUCLEOS S.A.S.	900345254-1	CALLE 33 No. 80A-23	MEDELLÍN	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	28-ago.-25	4-sep.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS TOTAL / PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA / FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
51	SALUD Y TECNOLOGIA SALUDTEC S.A.S.	900653827-0	CARRERA 52 No. 82-263 P1	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	18-jul.-24	6-ago.-29	FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA AVANZADA * APARATOLOGIA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA AVAZADA
52	SCHULZ DENTAL S.A.S.	901800057-0	CARRERA 27 No. 37 - 33 OFICINA 509 CENTRO EMPRESARIAL GREEN GOLD	BUCARAMANGA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	11-abr.-25	16-abr.-30	FABRICACION DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGIA AVANZADA / PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
53	SINDEKAR COLOMBIA S.A.S.	901426377-9	CALLE 98 BIS No. 68-64	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	25-jul.-24	30-jul.-29	FABRICACION DE ESTRUCTURAS EN CROMO COBALTO, PMMA Y ZIRCONIO PARA LA FABRICACION DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y DENTOSOPORTADAS MEDIANTE SISTEMA ROBOTICO
54	SMILE LAB S.A.S.	901639079-3	CARRERA 73 BIS No. 55-16 OFICINA 101	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	24-jul.-25	28-jul.-30	FABRICACION: PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGÍA BÁSICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
55	SOCIEDAD OCULAB S.A.S.	901797545-0	CARRERA 1A No. 46-49 CENTRO MEDICO THERESA CORI CONSULTORIO 413	TUNJA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	2-sep.-25	4-sep.-30	PRÓTESIS OCULARES, CONFORMADORES OCULARES SOBREMEDIDA Y ANILLOS SIMBLEFARON A CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE
56	STARDENTAL SOLUTIONS S.A.S	901477097-1	CARRERA 16A No. 79 - 05 OFICINA 605 Y 606	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	7-may.-25	12-may.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE DMSMB: PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA *ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2025

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamietno tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
57	TECNICA DENTAL LABORATORIO S.A.S.	900348604-8	BL 2 ENTRADA 3 OFICINA 106 CON ARKALENA -URBANIZACIÓN ARKALENA	IBAGUÉ	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	21-ago.-25	25-ago.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA; ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA.
58	TECNO CERAMIC LABORATORIO DENTAL S.A.S	900770556-0	CARRERA 67A No. 95-24	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	22-ago.-24	4-sep.-29	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
59	VICTOR ALFONSO REYES / VDENT	94556731-4	CALLE 145 B No. 47-15	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	31-oct.-25	19-nov.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS TOTAL Y PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA / FABRICACION DE PROTESIS FIJA, PROTESIS TOTAL Y PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAMIENTO DE HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
60	VICTOR STIVENS DE LOS RIOS RAMIREZ / LABORATORIO DENTAL STIVENS DE LOS RIOS	1053775812-3	CALLE 65A No. 23B-67B LOCAL 2 BARRIO GUAYACANES	MANIZALES	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	28-oct.-25	31-oct.-30	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS/ PRÓTESIS DENTOSOPORTADA Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.