

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
1	3D LABORATORIO S.A.S.	901490692-6	CALLE 32 E No 76-103 LOCAL 201	MEDELLÍN	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	1-sep.-26	EN TÉRMINOS PARA INTEPONER RECURSO DE REPOSICIÓN	*FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA Y PRÓTESIS TOTAL MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS.
2	ABL DENTAL SOLUTIONS S.A.S.	901135520-7	CARRERA 48 No. 25 AA SUR - 70 IN 514	ENVIGADO	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	24-sep.-24	30-sep.-29	FABRICACIÓN PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
3	ACRYLDENTAL LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901483631-8	CALLE 68 A SUR No. 43A-36	SABANETA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	3-jun.-26	9-jun.-31	FABRICAR Y REPARAR: *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS TOTAL Y PRÓTESIS REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN Y ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA. *DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS.
4	ACTIDENT S.A.S.	900553940-6	CALLE 20 SUR No. 45-75 ED ZUNIGA ESTELAR	ENVIGADO	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	25-feb.-25	27-feb.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGÍA AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
5	ADENTAL S.A.S.	802008300-0	CARRERA 47 No. 79-234	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	30-mar.-26	7-abr.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS: PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS: PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTODONCIA: APARATOLOGÍA ORTOPÉDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE Y APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL: ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA Y ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGÍA BÁSICA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y SISTEMA ROBÓTICO
6	ADL IMPORTACIONES S.A.S PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO LABTEK SOLUCIONES DENTALES 3D	901399725-2	CALLE 97 No. 11A-10 OFICINA 1	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	25-jul.-25	14-ago.-30	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGÍA AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
7	AESTHETIC DENTAL LAB S.A.S.	901067422-1	CARRERA 27 No. 2-42 Interior 1	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	3-jun.-26	12-jun.-31	FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACION DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA * PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
8	ALL SALUD S.A.S	900547401-3	CARRERA 14A No. 112-96 OFICINA 102A	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	2-dic.-24	4-dic.-29	FABRICAR PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
9	ALONSO SERRANO FLÓREZ / LABORATORIO DENTAL A.S.F.	91253360-3	CIRCUNVALARA 25 No. 24-54 VISTA AZUL LOCAL 11	FLORIDABLANCA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	2-dic.-25	4-dic.-30	FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACION DE ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACION DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
10	ANA MARIA GOMEZ ALZATE	30335765-3	CALLE 74A No. 19-46	MANIZALES	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	4-dic.-25	18-dic.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN. ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA. PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
11	ANDRES MAURICIO SIERRA SALAZAR / BIOMIMÉTICA	1114399531-7	CARRERA 5 No. 18-33 CONSULTORIO 506-507 CENTRO ESPECIALISTAS RISARALDA	PEREIRA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	12-sep.-25	18-sep.-30	FABRICACIÓN PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA *ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS /PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
12	ASENETH PINZON QUIROGA / TECNIMPLANDENT	28479776-5	CARRERA 17 A No. 58-95 LC 201	BUCAMANGA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	6-ago.-25	13-ago.-30	FABRICACION DE PROTESIS FIJA MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA
13	CEFREDENT S.A.S.	901366426-3	CALLE 125 BIS No.20-75 OFICINA 206	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	10-oct.-25	15-oct.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PROTESIS FIJA, REMOVIBLE Y TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN. FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
14	CENTRO DE MANUFACTURA DIGITAL DENTAL COLOMBIA S.A.S.	901602094-4	CARRERA 29C No. 73-23 PISO 2	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	19-jun.-26	30-jun.-31	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS TOTAL Y PRÓTESIS REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGIA AVANZADA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRURGICA Y ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS Y APARATOS DE ORTODONCIA.

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
15	CERAMIDENT DIAZ S.A.S.	901365114-6	CARRERA 38 A No. 76-53	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	14-abr.-25	16-abr.-30	FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA * CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
16	CHRISTIAN JAVIER CASTRO PLATA	1015454065-2	CARRERA 28 B No. 84-41	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	14-ago.-25	15-ago.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS FIJA MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACION CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS * PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS * PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS
17	CLAUDINA OROZCO AYALA / LABORATORIO DENTAL OROZCO	60328331-0	AVENIDA 0A No.1N-22 BARRIO LLERAS RESTREPO	CÚCUTA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	4-mar.-26	17-mar.-31	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA, ORTODONCIA CON APARATOLOGIA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA CON TECNOLOGIA BASICA, DISEÑO DIGITAL Y FABRICACION CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS
18	COLORIDENT LAB S.A.S. BOGOTÁ D.C.	830098764-0	CARRERA 80 No. 55 – 37 SUR PISO 3 Y 4	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	15-may.-25	3-jun.-30	*FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE, PRÓTESIS TOTAL PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS, MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA. * FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE APARATOLOGIA ORTOPÉDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE, APARATOLOGIA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA. * FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA, MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA.
19	CRISTIAN ALEJANDRO RAMIREZ VALENCIA	1018434045-0	AVENIDA 30 DE AGOSTO CALLE 33 No. 11-30 CS 202	PEREIRA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	6-ago.-26	13-ago.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLGIA BASICA Y AVANZADA / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA/ PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
20	CRV LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901930209 - 0	CALLE 110 No. 7C - 39 LOCAL 2	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	12-nov.-24	14-nov.-29	FABRICACION Y REPRACION DE APARATOLOGIA ORTOPEDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA* ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
21	D&D DENTAL LAB S.A.S.	901905732-6	CALLE 26 No. 79-297	MEDELLÍN	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	6-ago.-26	13-ago.-31	"FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE, PRÓTESIS TOTAL Y APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. "FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE APARATOLOGÍA ORTOPÉDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE, Y APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGÍA AVANZADA. " FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA, ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO, MEDIANTE TECNOLOGÍA AVANZADA. "DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS Y APARATOS DE ORTODONCIA.
22	DAMILDENT LABORATORIO DE MECANICA DENTAL S.A.S.	901125985-5	CARRERA 80 AA No. 35A-36	MEDELLÍN	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	11-sep.-25	17-sep.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS TOTAL Y PRÓTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA / FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. " FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAMIENTO DE APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGÍA BÁSICA "PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS/ PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
23	DC DENTAL COLOMBIA S.A.S.	901905727-9	CARRERA 70 A No. 112-70 INTERIOR 2	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	19-nov.-25	18-dic.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA
24	DEGIOVANNI S.A.S	900831441-5	CALLE 94 A No. 11 A - 39 PISO 1	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	7-mar.-24	12-mar.-29	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE DMSMB PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA " PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
25	DENTAL DIGITAL S.A.S.	901339875-2	CARRERA 53 No. 82 - 86 OFICINA 401	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	21-may.-24	24-may.-29	FABRICACION Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA " ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA " PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
26	DENTAL LABS LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901671794-6	CARRERA 6 A No. 53-13 URBANIZACION RINCON DE PIEDRA PINTADA	IBAGUÉ	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	3-mar.-26	5-mar.-31	FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS TOTAL Y PRÓTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. "FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTODONCIA: APARATOLOGÍA ORTOPÉDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE Y APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA. "FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGÍA BÁSICA. "FABRICACIÓN DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO: PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS.
27	DENTAL PERFECTION LABORATORIO S.A.S.	901234215-1	CARRERA 57 No. 125 B - 85	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	18-sep.-25	22-sep.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS TOTAL Y PRÓTESIS REMOVIBLES CON TECNOLOGÍA BÁSICA. FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA. FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
28	DENTTEK S.A.S	901050934-6	AVENIDA CALLE 116 No. 14A - 36 CONS 202	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	18-sep.-23	21-sep.-28	PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS / PROTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
29	DIAMOND DENTAL LAB S.A.S.	901824327-8	CALLE 86 No. 27-66	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	22-jul.-25	30-jul.-30	FABRICACIÓN DE PROTESIS CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA PARA PROTESIS FIJA, PROTESIS REMOVIBLE, PROTESIS TOTAL / ORTESIS INTRABUCAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS CON DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PROTESIS MUCOSOPORTADAS, PROTESIS DENTOSOPORTADAS, PROTESIS MUCODENTOSOPORTADAS
30	DIANA RUIZ LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901678434-1	CARRERA 78 No. 32C-14 LOCAL 102	MEDELLÍN	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	17-jul.-26	23-jul.-31	*FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA Y PROTESIS TOTAL MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA. * DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PROTESIS MUCOSOPORTADAS, PROTESIS DENTOSOPORTADAS Y PROTESIS MUCODENTOSOPORTADAS
31	DISEÑOS ORALES COLOMBIA S.A.S.	900946948-1	CARRERA 60 No. 66-34 SEGUNDO PISO	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	20-ene.-26	30-ene.-31	FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGÍA BÁSICA * FABRICACIÓN DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
32	ELIAS MORENO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901492074-3	CALLE 5 B 3 BIS No. 37-74 SAN FERNANDO VIEJO	CALI	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	24-feb.-26	26-feb.-31	FABRICAR PROTESIS FIJA, PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PROTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA
33	EMOTION LABORATORIO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO S.A.S.	901913696-2	CARRERA 48 # 55 - 24	BUCARAMANGA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	27-feb.-26	3-mar.-31	FABRICACIÓN PROTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
34	ESTHETIC DENT S.A.S.	900699109-9	CARRERA 15 No. 124-67 OFICINA 703	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	20-oct.-25	28-oct.-30	FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGÍA BÁSICA. FABRICACIÓN DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
35	ESTHETIC WORK LABORATORIO S.A.S	830127596-5	CALLE 92 No. 15 - 62 LOCAL 104, 105, 110, 107, 111 Y 109	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	21-nov.-23	22-nov.-28	PROTESIS FIJA/PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PROTESIS DENTOSOPORTADAS/PROTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICOS
36	GLIDEWELL COLOMBIA S.A.S.	900931308-2	CARRERA 70 H No. 116-35 BARRIO SAN NICOLAS	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	10-sep.-24	26-sep.-29	FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA, PROTESIS IMPLANTOSOPORTADA, DENTOSOPORTADA CON DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO CON TECNOLOGÍA AVANZADA
37	GLORIA AMPARO SANDOVAL GÓMEZ / NATURAL COLOR	24079627-5	CALLE 93B No. 17-12 OFICINA 103	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	30-oct.-25	5-nov.-30	FABRICAR PROTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
38	GLORIA PATRICIA CASTELLANOS ZORRO - SERPADENT	52183343-5	CR 19 NO. 80 - 39 OF 401	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	25-may.-26	11-jun.-31	FABRICACION Y REPARACION: FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACION Y REPARACION DE APARATOLOGIA ORTOPEIDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACION DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA * PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
39	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901066504-2	CARRERA 47 N° 66-28	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	17-abr.-24	22-abr.-29	FABRICAR Y REPARAR: PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * APARATOLOGIA DE ORTOPEIDIA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE / APARATOLOGIA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION / ORTESIS INTRABUCAL AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
40	HELVER VALBUENA DISEÑO DENTAL S.A.S	901926774-5	CALLE 114 A No. 47A-42	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	11-mar.-26	13-mar.-31	FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACION DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y SISTEMA ROBÓTICO.
41	INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA UNICOC	860045054-1	CALLE 13 N No. 3N-13	CALI	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	5-dic.-25	12-dic.-30	FABRICACION PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS/ PROTESIS DENTOSOPORTADAS/ PROTESIS MUCODENTOSOPORTADAS.
42	INVERSIONES ABBI S.A.S.	901430010-7	AV 1 No.19-53 PISO 1 BARRIO BLANCO	CÚCUTA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	5-jul.-24	23-jul.-29	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS MUCOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS / PROTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
43	JEAN PAUL DE LA TÉCNICA AL ARTE	901950598-6	CALLE 14 NO. 15 - 74 LC 5 EDIFICIO DE LA DIAN	PEREIRA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	12-dic.-25	16-dic.-30	FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLGIA BASICA Y AVANZADA / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS * PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACION CON SISTEMA ROBÓTICO.
44	JORGE ENRIQUE SEGURA CAVANZO /LABORATORIO TECNOLOGIA AVANZADA	79351297-3	CARRERA 12 No. 79 08 OF 601 y 602	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	12-dic.-25	15-dic.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA: PROTESIS FIJA, PROTESIS REMOVIBLE, PROTESIS TOTAL. ORTESIS INTRABUCAL: ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION
45	JOSE MARTIN CUARTAS MUÑOZ PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO LABORATORIO DENTAL JOSE MARTIN CUARTAS	10106646-0	CALLE 14 No. 19-30 LOCAL 105 EDIFICIO PALMAR DE PINARES	PEREIRA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	28-ene.-26	13-feb.-31	FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION / CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACIÓN DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
46	JUAN CAMILO FLORIAN DUQUE / ALLCERAMIC LABORATORIO DENTAL	1110493692-1	CARRERA 12 A No. 13-13 BARRIO VEINTE DE JULIO	IBAGUÉ	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	22-jul.-26	27-jul.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
47	KEEPSMILING COLOMBIA S.A.S	901260220-7	CARRERA 14 No. 98-95 OFICINA 103	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	25-abr.-25	30-abr.-30	FABRICACIÓN DE APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA
48	KEVIN DIAZ LAB S.A.S.	901585927-0	CALLE 80 B No. 42 D - 57	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	11-nov.-25	27-nov.-30	PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
49	KIRU ARTE DENTAL S.A.S.	901200092-4	CARRERA 32 # 18 -56 LAS CUADRAS LOCAL 301	PASTO	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	25-ago.-26	28-ago.-31	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL; FABRICACIÓN Y REPARACIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA DE APARATOLOGÍA ORTOPÉDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE, APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE; FABRICACIÓN Y REPARACIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA, ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO
50	LABORATORIO DE SONRISAS S.A.S.	901722664-7	CALLE 16 # 41 - 210 EDIFICIO LA COMPAÑIA OFICINA 604	MEDELLÍN	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	17-abr.-26	21-abr.-31	FABRICACIÓN DE ORTODONCIA: APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA.
51	LABORATORIO DENTAL ALEJANDRA ACEVEDO S.A.S.	901564316-0	CARRERA 32 No. 13-49 OFICINA 704	MEDELLÍN	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	27-jul.-26	29-jul.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA: DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS.
52	LABORATORIO DENTAL CAROLINA MAYORGA S.A.S.	901926775-2	CALLE 114 A No. 47A-60	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	11-jun.-26	12-jun.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS
53	LABORATORIO DENTAL DIANA MORENO S.A.S.	901601397-6	CALLE 71B No. 81A-17 LOCAL 1	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	16-oct.-25	20-oct.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTODONCIA CON TECNOLOGÍA BÁSICA PARA APARATOLOGÍA ORTOPÉDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE, Y APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE. FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA PARA ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA Y ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO
54	LABORATORIO DENTAL GABRIEL CARDENAS S.A.S.	900947264-7	CALLE 98 No. 69-49 ENTRADA 1 LOCAL 2	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	8-ago.-25	12-ago.-30	FABRICAR Y REPARAR PRÓTESIS FIJA * PRÓTESIS REMOVIBLE * PRÓTESIS TOTAL MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / ORTESIS INTRABUCAL MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS * PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS * PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS * PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS
55	LABORATORIO DENTAL LUIS MILANES S.A.S.	900442584-0	CALLE 39 NORTE No. 3N-50 CALLE 40 NORTE NO. 3N-49 CALLE 39 NORTE NO. 3 N-38	CALI	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	5-oct.-23	10-oct.-28	FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
56	LABORATORIO DENTAL MANRIQUE CUCUTA S.A.S.	901597107-1	CALLE 11 No. 0-24 OFICINA 804 EDIFICIO COLEGIO MEWDICO BARRIO LA PLAYA	CÚCUTA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	26-nov.-25	1-dic.-30	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS/ PRÓTESIS DENTOSOPORTADA Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
57	LABORATORIO DENTAL MAZUERA S.A.S.	901040670-4	AVENIDA JUAN B GUTIERREZ 17 55 OFICINA 602	PEREIRA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	4-mar.-26	6-mar.-31	FABRICAR Y REPARAR PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE, PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA; PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
58	LABORATORIO DENTAL MENESES S.A.S.	901597799-6	AV 0 A No. 12-05 PISO 3 OF. 316 ED. INGRID	CÚCUTA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	21-ago.-25	27-ago.-30	PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
59	LABORATORIO DENTAL NEW TEETH S.A.S.	901090239-6	CARRERA 70 D No. 79-62PISO 1	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	9-mar.-26	1-abr.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA. * FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
60	LABORATORIO DENTAL PLUS.D S.A.S	900817354-4	CALLE 93 No. 19 66 OF 701 / 702 Y 703.	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	10-jul.-24	26-jul.-29	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
61	LABORATORIO DENTALCLIC S.A.S.	901523909-2	CARRERA 43A No.34 - 95 OFICINA 604	MEDELLÍN	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	13-feb.-26	17-feb.-31	FABRICACION DE: PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA; ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA, ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA, ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO, CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA, PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
62	LABORATORIO EN ESTETICA ORAL CARDENT S.A.S.	900548325-6	CALLE 65 No. 71B-19 INTERIOR 201	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	25-sep.-25	3-oct.-30	FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / FABRICACION DE PRÓTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA / FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA * FABRICACION DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
63	LABORATORIO INNOVACION DENTAL S.A.S.	900350911-0	CARRERA 74 No. 48 37 OF 1036/1037/1038	MEDELLÍN	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	14-ago.-24	2-sep.-29	PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
64	LABORATORIO PRAXEN DENTAL S.A.S.	900798879-6	CARRERA 22 No. 83-31	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	6-ago.-24	8-ago.-29	FABRICACION Y REPARACIÓN DE PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
65	LABORATORIO. DENTAL HEALTH S.A.S.	901149590-3	CARRERA 12 No. 98-35 OFICINAS 401, 402 Y 406	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	3-sep.-25	9-sep.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
66	LEIDY MARCELA LUGO CUBILLOS / LIFE COLORS	1015403238-1	CALLE 150 No. 45-09 OFICINA 401-402	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	19-sep.-25	23-sep.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PROTESIS TOTAL Y PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA / FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACION DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAMIENTO DE APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA *PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS/ PROTESIS MUCOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
67	LEONARDO HENAO S.A.S.	901672025-5	CARRERA 12 B No. 8-64 BARRIO ROSALES	PEREIRA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	29-ago.-25	4-sep.-30	FABRICACIÓN PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
68	LEPFI LABORATORIO DENTAL S.A.S.	900805770-3	CARRERA 4 H No. 41-90 EDIFICIO TORRE BILBAO - 701	IBAGUÉ	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	14-mar.-25	31-mar.-30	PROTESIS FIJA/PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA * PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
69	LIFEDENT A.T S.A.S.	901496495-9	Calle 139 No. 99B-36 Piso 3	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	3-feb.-26	19-feb.-31	PROTESIS CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA: PROTESIS FIJA, PROTESIS REMOVIBLE, PROTESIS TOTAL BASICA, ORTESIS INTRABUCAL CON TECNOLOGIA BASICA: ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION, PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PROTESIS DENTOSOPORTADAS CON DISEÑO DIGITAL Y SISTEMA ROBÓTICO
70	LINA MARCELA SANCHEZ HOYOS / LABORATORIO DENTAL YONY JIMENEZ	1023883431-4	CALLE 14 NORTE No. 9-46	ARMENIA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	10-sep.-25	26-sep.-30	FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA AVANZADA *PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS *PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
71	LS LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901902842-4	CALLE 79 No. 43B-40 LOCAL 202	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	28-ago.-26	1-sep.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
72	LUISA FERNANDA ARANGO BUITRAGO / LABORATORIO DENTAL MATICES	1088287937-9	CARRERA 9 No. 31-62	PEREIRA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	17-abr.-26	22-abr.-31	FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS TOTAL Y PRÓTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS.
73	LUZ MARINA PEDRAZA VARGAS / LABORATORIO DENTAL PEDRAZA	27748891-5	CALLE 9 No. 4E-35 INTERIOR 1	CÚCUTA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	7-jul.-26	9-jul.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA Y ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA BRUXISMO MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA; PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
74	M Y S ODONTOLOGIA S.A.	804016074-1	CALLE 54 No. 31-69	BUARAMANGA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	9-jul.-25	14-jul.-30	FABRICACION Y REPARACION DE DMSMB CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL/ DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS
75	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.	900833161-7	CALLE 24 D BIS No. 73C-34 P2	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	11-mar.-25	17-mar.-30	FABRICACION Y REPARACION DE DMSMB: PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
76	MARYURI VACA CARDENAS / MI LAB LABORATORIO DENTAL	60263784-2	CALLE 12 A No. 1E-54 EDIFICIO ONZAGA LOCAL 102 CAOBOS	CÚCUTA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	5-nov.-25	7-nov.-30	FABRICACION PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / PRÓTESIS DENTOSOPORTADA, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
77	MDL ADVANCED LAB SAS S.A.S.	901890983-0	CALLE 123 No. 7-57 EDIFICIO KAIWA OF 602-603-604	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	9-may.-25	15-may.-30	PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
78	MEZA&RODRIGUEZ S.A.S.	901771820-9	CALLE 105A No. 24-18 LOCAL 3	BUARAMANGA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	24-jul.-26	29-jul.-31	PRÓTESIS FIJA, REMOVIBLE Y TOTAL MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA; APARATOLOGÍA ORTODONTICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE Y APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA; ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA; PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
79	MONICA RESTREPO CASTAÑO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LABORATORIO DENTAL MONICA RESTREPO CASTAÑO	42140478-1	MANZANA 14 CASA 26 POBLADO 2	PEREIRA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	5-sep.-25	10-sep.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL / CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * APARATOLOGÍA ORTODONTICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
80	NEW DENTAL EXPRESSION S.A.S	900452363-2	CALLE 127 B No. 49-29 LOCAL 1	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	27-may.-26	16-jun.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGÍA BÁSICA * DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS
81	NEXY VICTORIA RIAÑOS HERNANDEZ / HN LABORATORIO DENTAL	65768679-3	MANZANA D CASA 23 MIRADOR DE LA REFORMA	IBAGUÉ	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	23-jul.-26	28-jul.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
82	NORA ELCY ZAPATA HENAO	43754373-4	CALLE 35 No. 80 B - 15 INT 301	MEDELLÍN	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	6-mar.-26	31-mar.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA Y PRÓTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGÍA BÁSICA * FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
83	ODONTOLOGIA FUNCIONAL Y REHABILITACION ESTETICA 180 S.A.S. - 180 LABORATORIO DENTAL	900390603-8	AVENIDA CARACAS No. 32-72 SUR	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	1/08/2025	5-ago.-30	FABRICAR Y REPARAR PRÓTESIS CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * PRÓTESIS FIJA* PRÓTESIS REMOVIBLE* PRÓTESIS TOTAL / ORTESIS INTRABUCAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA * ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS * PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS * PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS *PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS
84	ODONTOLOGÍA GD S.A.S., PROPEITARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CENTRO DE DISEÑO GD	900770270-1	CALLE 7 SUR No. 42-70 EDIFICIO FORUM LA FRANCIA TORRE 2 OFICINA 616	MEDELLÍN	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	26-ago.-25	1-sep.-30	PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
85	ONELAB S.A.S.	90167810-8	CALLE 93 A No. 68B-50	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	26-ene.-24	8-feb.-29	FABRICAR Y REPARAR PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
86	ORALTEC S.A.S.	901087573-0	CARRERA 43 No. 5C-70 LOCAL 201	CALI	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	12-may.-26	22-may.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y CON SISTEMA ROBÓTICO

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
87	ORTHOLAB S.A.S.	900596900-6	CALLE 64 A No.50B-42 PISO 3	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	26-may.-26	3-jun.-31	FABRICACION Y REPARACION DE APARATOLOGIA ORTOPEDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA CON TECNOLOGIA BASICA
88	ORTHORICH LABORATORIO & DENTAL S.A.S.	901191907-1	CALLE 161 A No. 21-35 PISO 2 Y 3	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	3-dic.-25	22-dic.-30	FABRICACION Y REPARACION DE APARATOLOGIA ORTOPÉDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE/ APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA / AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN/ ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA/ ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA/ ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA / AVANZADA * DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO APARATOS DE ORTODONCIA
89	OSCAR LEONARDO DE AZA FRANCO / LABORATORIO SMILE	79748311-4	CALLE 3 No. 10-32	CAJICÁ	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	15-may.-26	27-may.-31	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS TOTALES Y REMOVIBLES CON TECNOLOGIA BÁSICA
90	PHIBO CADCAM COLOMBIA S.A.S.	900837527-7	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 15 LOTE 103 BODEGA 3 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	13-oct.-24	7-nov.-28	ESTRUCTURAS EN CROMO COBALTO, TITANIO, PMMA, ZIRCONIO Y DISLICATO DE LITIO PARA LA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE SISTEMA ROBÓTICO * ESTRUCTURAS EN RESINA 3D PARA FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y MODELOS DE TRABAJO MEDIANTE TECNOLOGIA AVANZADA
91	PORCELAINVENEERS LAB S.A.S.	901627724-4	CALLE 77 No 59 - 35 CENTRO EMPRESARIAL AMERICAS 3 OF 1104	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	11-jun.-26	16-jun.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA AVANZADA * DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y DENTOSOPORTADAS
92	RAPINUCLEOS S.A.S.	900345254-1	CALLE 33 No. 80A-23	MEDELLÍN	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	28-ago.-25	4-sep.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS TOTAL / PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA / FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
93	SALUD Y TECNOLOGIA SALUDTEC S.A.S.	900653827-0	CARRERA 52 No. 82-263 P1	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	18-jul.-24	6-ago.-29	FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA AVANZADA * APARATOLOGIA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA AVANZADA
94	SARMIENTO REYES EDWIN ANTONIO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DENTAL PROTESIUM	1098639200-8	CALLE 64 No. 17E-97 LOCAL 2	BUCARAMANGA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	5-dic.-25	11-dic.-30	FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACION DE ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * FABRICACION DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
95	SCHULZ DENTAL S.A.S.	901800057-0	CARRERA 27 No. 37 - 33 OFICINA 509 CENTRO EMPRESARIAL GREEN GOLD	BUCARAMANGA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	11-abr.-25	16-abr.-30	FABRICACION DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION CON TECNOLOGIA AVANZADA / PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
96	SINDEKAR COLOMBIA S.A.S.	901426377-9	CALLE 98 BIS No. 68-64	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	25-jul.-24	30-jul.-29	FABRICACION DE ESTRUCTURAS EN CROMO COBALTO, PMMA Y ZIRCONIO PARA LA FABRICACION DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y DENTOSOPORTADAS MEDIANTE SISTEMA ROBOTICO
97	SMILE LAB S.A.S.	901639079-3	CARRERA 73 BIS No. 55-16 OFICINA 101	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	24-jul.-25	28-jul.-30	FABRICACION: PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGÍA BÁSICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBOTICO.
98	SOPORTES TECNICOS EN IMPLANTES DENTALES R P V E.U.	830144943-1	CALLE 53 No. 59-21	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	26-mar.-26	30-abr.-31	FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA Y PRÓTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA, / FABRICACION DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBOTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS.
99	STARDENTAL SOLUTIONS S.A.S	901477097-1	CARRERA 16A No. 79 - 05 OFICINA 605 Y 606	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	7-may.-25	12-may.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE DMSMB: PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA *ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBOTICO
100	TECNICA DENTAL LABORATORIO S.A.S.	900348604-8	BL 2 ENTRADA 3 OFICINA 106 CON ARKALENA -URBANIZACIÓN ARKALENA	IBAGUÉ	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	21-ago.-25	25-ago.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGIA BASICA.
101	TECNO CERAMIC LABORATORIO DENTAL S.A.S	900770556-0	CARRERA 67A No. 95-24	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	22-ago.-24	4-sep.-29	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA/ PROTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBOTICO.
102	VICTOR ALFONSO REYES / VDENT	94556731-4	CALLE 145 B No. 47-15	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	31-oct.-25	19-nov.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS TOTAL Y PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA / FABRICACION DE PROTESIS FIJA, PROTESIS TOTAL Y PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAMIENTO DE HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBOTICO
103	VICTOR STIVENS DE LOS RIOS RAMIREZ / LABORATORIO DENTAL STIVENS DE LOS RIOS	1053775812-3	CALLE 65A No. 23B-67B LOCAL 2 BARRIO GUAYACANES	MANIZALES	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	28-oct.-25	31-oct.-30	FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS/ PRÓTESIS DENTOSOPORTADA Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBOTICO.

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
104	VITAL CERAMICA DENTAL S.A.S.	901707145-3	CARRERA 74 No. 48-37 OFICINA 833	MEDELLÍN	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	30-ene.-26	6-feb.-31	*FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
105	VITALCROM S.A.S.	901674847-1	CARRERA 13A No. 89 - 38 OFICINA 501	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	19-dic.-25	8-ene.-31	FABRICAR Y REPARAR PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA; ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN; CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA; PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS CON DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
106	WONDERS LAB S.A.S.	901658260-1	CARRERA 72 B No. 3-44 MANZANA A CASA 6 URBANIZACIÓN ARKAPARAISO	IBAGUÉ	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	21-jul.-26	23-jul.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. * FABRICACION DE APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO