

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 6 DE AGOSTO DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
1	ABL DENTAL SOLUTIONS S.A.S.	901135520-7	CARRERA 48 No. 25 AA SUR - 70 IN 514	ENVIGADO	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	24-sep.-24	30-sep.-29	FABRICACIÓN PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
2	ACRYLDENTAL LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901483631-8	CALLE 68 A SUR No. 43A-36	SABANETA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	3-jun.-26	9-jun.-31	FABRICAR Y REPARAR: *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS TOTAL Y PRÓTESIS REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN Y ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA. *DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS.
3	ACTIDENT S.A.S.	900553940-6	CALLE 20 SUR No. 45-75 ED ZUÑIGA ESTELAR	ENVIGADO	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	25-feb.-25	27-feb.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGÍA AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
4	ADENTAL S.A.S.	802008300-0	CARRERA 47 No. 79-234	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	30-mar.-26	7-abr.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS: PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS: PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *FABRICACION Y REPARACION DE ORTODONCIA: APARATOLOGÍA ORTOPÉDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE Y APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL: ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA Y ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGÍA BÁSICA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y SISTEMA ROBÓTICO
5	ADL IMPORTACIONES S.A.S PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO LABTEK SOLUCIONES DENTALES 3D	901399725-2	CALLE 97 No. 11A-10 OFICINA 1	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	25-jul.-25	14-ago.-30	FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGÍA AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
6	AESTHETIC DENTAL LAB S.A.S.	901067422-1	CARRERA 27 No. 2-42 Interior 1	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	3-jun.-26	12-jun.-31	FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. * FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
7	ALL SALUD S.A.S	900547401-3	CARRERA 14A No. 112-96 OFICINA 102A	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	2-dic.-24	4-dic.-29	FABRICAR PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 6 DE AGOSTO DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
8	ALONSO SERRANO FLÓREZ / LABORATORIO DENTAL A.S.F.	91253360-3	CIRCUNVALARA 25 No. 24-54 VISTA AZUL LOCAL 11	FLORIDABLANCA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	2-dic.-25	4-dic.-30	FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACION DE ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACION DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
9	ANA MARIA GOMEZ ALZATE	30335765-3	CALLE 74A No. 19-46	MANIZALES	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	4-dic.-25	18-dic.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA, PROTESIS REMOVIBLE Y PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN. ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA. PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
10	ANDRES MAURICIO SIERRA SALAZAR / BIOMIMÉTICA	1114399531-7	CARRERA 5 No. 18-33 CONSULTORIO 506-507 CENTRO ESPECIALISTAS RISARALDA	PEREIRA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	12-sep.-25	18-sep.-30	FABRICACIÓN PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA *ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA *PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS /PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
11	ASENETH PINZON QUIROGA / TECNIMPLANDENT	28479776-5	CARRERA 17 A No. 58-95 LC 201	BUCARAMANGA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	6-ago.-25	13-ago.-30	FABRICACION DE PROTESIS FIJA MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA
12	CEFREDENT S.A.S.	901366426-3	CALLE 125 BIS No.20-75 OFICINA 206	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	10-oct.-25	15-oct.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PROTESIS FIJA, REMOVIBLE Y TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN. FABRICACIÓN DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
13	CENTRO DE MANUFACTURA DIGITAL DENTAL COLOMBIA S.A.S.	901602094-4	CARRERA 29C No. 73-23 PISO 2	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	19-jun.-26	30-jun.-31	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PROTESIS FIJA, PROTESIS TOTAL Y PROTESIS REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGÍA AVANZADA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA Y ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PROTESIS MUCOSOPORTADAS, PROTESIS DENTOSOPORTADAS, PROTESIS MUCODENTOSOPORTADAS Y APARATOS DE ORTODONCIA.
14	CERAMIDENT DIAZ S.A.S.	901365114-6	CARRERA 38 A No. 76-53	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	14-abr.-25	16-abr.-30	FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
15	CHRISTIAN JAVIER CASTRO PLATA	1015454065-2	CARRERA 28 B No. 84-41	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	14-ago.-25	15-ago.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACION CON SISTEMA ROBOTICO DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS * PROTESIS DENTOSOPORTADAS * PROTESIS MUCODENTOSOPORTADAS

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 6 DE AGOSTO DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
16	CLAUDINA OROZCO AYALA / LABORATORIO DENTAL OROZCO	60328331-0	AVENIDA 0A No.1N-22 BARRIO LLERAS RESTREPO	CÚCUTA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	4-mar.-26	17-mar.-31	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA, ORTODONCIA CON APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGÍA BÁSICA, DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS
17	COLORIDENT LAB S.A.S. BOGOTÁ D.C.	830098764-0	CARRERA 80 No. 55 SUR 37 P3	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	15-may.-25	3-jun.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE, PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA
18	CRV LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901930209 - 0	CALLE 110 No. 7C - 39 LOCAL 2	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	12-nov.-24	14-nov.-29	FABRICACION Y REPRACION DE APARATOLOGIA ORTOPEDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
19	DAMILDENT LABORATORIO DE MECANICA DENTAL S.A.S.	901125985-5	CARRERA 80 AA No. 35A-36	MEDELLÍN	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	11-sep.-25	17-sep.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS TOTAL Y PRÓTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA / FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAMIENTO DE APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
20	DC DENTAL COLOMBIA S.A.S.	901905727-9	CARRERA 70 A No. 112-70 INTERIOR 2	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	19-nov.-25	18-dic.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA
21	DEGIOVANNI S.A.S	900831441-5	CALLE 94 A No. 11 A - 39 PISO 1	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	7-mar.-24	12-mar.-29	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE DMSMB PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
22	DENTAL DIGITAL S.A.S.	901339875-2	CARRERA 53 No. 82 - 86 OFICINA 401	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	21-may.-24	24-may.-29	FABRICACION Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
23	DENTAL LABS LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901671794-6	CARRERA 6 A No. 53-13 URBANIZACION RINCON DE PIEDRA PINTADA	IBAGUÉ	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	3-mar.-26	5-mar.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS TOTAL Y PRÓTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. * FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTODONCIA, APARATOLOGÍA ORTOPÉDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE Y APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA. * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGIA BASICA. * FABRICACIÓN DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO. PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS
24	DENTAL PERFECTION LABORATORIO S.A.S.	901234215-1	CARRERA 57 No. 125 B - 85	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	18-sep.-25	22-sep.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS TOTAL Y PRÓTESIS REMOVIBLES CON TECNOLOGIA BASICA. FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA. FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 6 DE AGOSTO DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
25	DENTTEK S.A.S	901050934-6	AVENIDA CALLE 116 No. 14A - 36 CONS 202	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	18-sep.-23	21-sep.-28	PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS / PROTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
26	DIAMOND DENTAL LAB S.A.S.	901824327-8	CALLE 86 No. 27-66	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	22-jul.-25	30-jul.-30	FABRICACIÓN DE PROTESIS CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA PARA PROTESIS FIJA, PROTESIS REMOVIBLE, PROTESIS TOTAL / ORTESIS INTRABUCAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS CON DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PROTESIS MUCOSOPORTADAS, PROTESIS DENTOSOPORTADAS, PROTESIS MUCODENTOSOPORTADAS
27	DIANA RUIZ LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901678434-1	CARRERA 78 No. 32C-14 LOCAL 102	MEDELLÍN	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	17-jul.-26	23-jul.-31	*FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA Y PROTESIS TOTAL MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA. * DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PROTESIS MUCOSOPORTADAS, PROTESIS DENTOSOPORTADAS Y PROTESIS MUCODENTOSOPORTADAS
28	DISEÑOS ORALES COLOMBIA S.A.S.	900946948-1	CARRERA 60 No. 66-34 SEGUNDO PISO	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	20-ene.-26	30-ene.-31	FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGÍA BÁSICA * FABRICACIÓN DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
29	ELIAS MORENO LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901492074-3	CALLE 5 B 3 BIS No. 37-74 SAN FERNANDO VIEJO	CALI	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	24-feb.-26	26-feb.-31	FABRICAR PROTESIS FIJA, PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PROTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA
30	EMOTION LABORATORIO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO S.A.S.	901913696-2	CARRERA 48 # 55 - 24	BUCARAMANGA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	27-feb.-26	3-mar.-31	FABRICACIÓN PROTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
31	ESTHETIC DENT S.A.S.	900699109-9	CARRERA 15 No. 124-67 OFICINA 703	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	20-oct.-25	28-oct.-30	FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA, FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGÍA BÁSICA, FABRICACIÓN DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
32	ESTHETIC WORK LABORATORIO S.A.S	830127596-5	CALLE 92 No. 15 - 62 LOCAL 104, 105, 110, 107, 111 Y 109	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	21-nov.-23	22-nov.-28	PROTESIS FIJA/PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PROTESIS DENTOSOPORTADAS/PROTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICOS
33	GLIDEWELL COLOMBIA S.A.S.	900931308-2	CARRERA 70 H No. 116-35 BARRIO SAN NICOLAS	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	10-sep.-24	26-sep.-29	FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA, PROTESIS IMPLANTOSOPORTADA, DENTOSOPORTADA CON DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO CON TECNOLOGÍA AVANZADA
34	GLORIA AMPARO SANDOVAL GÓMEZ / NATURAL COLOR	24079627-5	CALLE 93B No. 17-12 OFICINA 103	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	30-oct.-25	5-nov.-30	FABRICAR PROTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 6 DE AGOSTO DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
35	GLORIA PATRICIA CASTELLANOS ZORRO - SERPADENT	52183343-5	CR 19 NO. 80 - 39 OF 401	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	25-may.-26	11-jun.-31	FABRICACION Y REPARACION: FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACION Y REPARACION DE APARATOLOGIA ORTOPEIDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACION DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA * PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
36	GUILLERMO RHENALS LABORATORIO DENTAL S.A.S.	901066504-2	CARRERA 47 N° 66-28	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	17-abr.-24	22-abr.-29	FABRICAR Y REPARAR: PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * APARATOLOGIA DE ORTOPEIDIA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE / APARATOLOGIA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION / ORTESIS INTRABUCAL AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
37	HELVER VALBUENA DISEÑO DENTAL S.A.S	901926774-5	CALLE 114 A No. 47A-42	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	11-mar.-26	13-mar.-31	FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACION DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y SISTEMA ROBÓTICO.
38	INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA UNICOC	860045054-1	CALLE 13 N No. 3N-13	CALI	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	5-dic.-25	12-dic.-30	FABRICACION PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS / PROTESIS MUCODENTOSOPORTADAS.
39	INVERSIONES ABBI S.A.S.	901430010-7	AV 1 No.19-53 PISO 1 BARRIO BLANCO	CÚCUTA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	5-jul.-24	23-jul.-29	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS MUCOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS / PROTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
40	JEAN PAUL DE LA TÉCNICA AL ARTE	901950598-6	CALLE 14 NO. 15 - 74 LC 5 EDIFICIO DE LA DIAN	PEREIRA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	12-dic.-25	16-dic.-30	FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLGIA BASICA Y AVANZADA / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA. * ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS. * PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACION CON SISTEMA ROBÓTICO.
41	JORGE ENRIQUE SEGURA CAVANZO (LABORATORIO TECNOLOGIA AVANZADA	79351297-3	CARRERA 12 No. 79 08 OF 601 y 602	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	12-dic.-25	15-dic.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA: PROTESIS FIJA, PROTESIS REMOVIBLE, PROTESIS TOTAL. ORTESIS INTRABUCAL: ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION
42	JOSE MARTIN CUARTAS MUÑOZ PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO LABORATORIO DENTAL JOSE MARTIN CUARTAS	10106646-0	CALLE 14 No. 19-30 LOCAL 105 EDIFICIO PALMAR DE PINARES	PEREIRA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	28-ene.-26	13-feb.-31	FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA. * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION / CON TECNOLOGIA BASICA. * FABRICACION DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 6 DE AGOSTO DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
43	JUAN CAMILO FLORIAN DUQUE / ALLCERAMIC LABORATORIO DENTAL	1110493692-1	CARRERA 12 A No. 13-13 BARRIO VEINTE DE JULIO	IBAGUÉ	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	22-jul.-26	27-jul.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
44	KEEPSMILING COLOMBIA S.A.S	901260220-7	CARRERA 14 No. 98-95 OFICINA 103	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	25-abr.-25	30-abr.-30	FABRICACIÓN DE APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA
45	KEVIN DIAZ LAB S.A.S.	901585927-0	CALLE 80 B No. 42 D - 57	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	11-nov.-25	27-nov.-30	PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
46	LABORATORIO DE SONRISAS S.A.S.	901722664-7	CALLE 16 # 41 - 210 EDIFICIO LA COMPAÑIA OFICINA 604	MEDELLÍN	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	17-abr.-26	21-abr.-31	FABRICACIÓN DE ORTODONCIA: APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL: ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA.
47	LABORATORIO DENTAL ALEJANDRA ACEVEDO S.A.S.	901564316-0	CARRERA 32 No 13-49 OFICINA 704	MEDELLÍN	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	27-jul.-26	29-jul.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA: DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS
48	LABORATORIO DENTAL CAROLINA MAYORGA S.A.S.	901926775-2	CALLE 114 A No. 47A-60	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	11-jun.-26	12-jun.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS
49	LABORATORIO DENTAL DIANA MORENO S.A.S.	901601397-6	CALLE 71B No. 81A-17 LOCAL 1	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	16-oct.-25	20-oct.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTODONCIA CON TECNOLOGÍA BÁSICA PARA APARATOLOGÍA ORTOPÉDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE, Y APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE. FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA PARA ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA Y ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO
50	LABORATORIO DENTAL GABRIEL CARDENAS S.A.S.	900947264-7	CALLE 98 No. 69-49 ENTRADA 1 LOCAL 2	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	8-ago-25	12-ago.-30	FABRICAR Y REPARAR PRÓTESIS FIJA * PRÓTESIS REMOVIBLE * PRÓTESIS TOTAL MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / ORTESIS INTRABUCAL MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS * PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS * PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS * PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS
51	LABORATORIO DENTAL LUIS MILANES S.A.S.	900442584-0	CALLE 39 NORTE No. 3N-50 CALLE 40 NORTE No. 3N-49 CALLE 39 NORTE No. 3 N-38	CALI	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	5-oct.-23	10-oct.-28	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
52	LABORATORIO DENTAL MANRIQUE CUCUTA S.A.S.	901597107-1	CALLE 11 No. 0-24 OFICINA 804 EDIFICIO COLEGIO MEWDICO BARRIO LA PLAYA	CÚCUTA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	26-nov.-25	1-dic.-30	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. *PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS/ PRÓTESIS DENTOSOPORTADA Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 6 DE AGOSTO DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
53	LABORATORIO DENTAL MAZUERA S.A.S.	901040670-4	AVENIDA JUAN B GUTIERREZ 17 55 OFICINA 602	PEREIRA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	4-mar.-26	6-mar.-31	FABRICAR Y REPARAR PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE, PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, MEDIANTE TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA; PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
54	LABORATORIO DENTAL MENESES S.A.S.	901597799-6	AV 0 A No. 12-05 PISO 3 OF. 316 ED. INGRID	CÚCUTA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	21-ago.-25	27-ago.-30	PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
55	LABORATORIO DENTAL NEW TEETH S.A.S.	901090239-6	CARRERA 70 D No. 79-62PISO 1	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	9-mar.-26	1-abr.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA. * FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
56	LABORATORIO DENTAL PLUS.D S.A.S	900817354-4	CALLE 93 No. 19 66 OF 701 / 702 Y 703.	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	10-jul.-24	26-jul.-29	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
57	LABORATORIO DENTALCLIC S.A.S.	901523909-2	CARRERA 43A No. 34 - 95 OFICINA 604	MEDELLÍN	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	13-feb.-26	17-feb.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA; ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN; ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA; ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA; ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO, CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA; PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
58	LABORATORIO EN ESTETICA ORAL CARDENT S.A.S.	900548325-6	CALLE 65 No. 71B-19 INTERIOR 201	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	25-sep.-25	3-oct.-30	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN DE PRÓTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA * FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
59	LABORATORIO INNOVACION DENTAL S.A.S.	900350911-0	CARRERA 74 No. 48 37 OF 1036/1037/1038	MEDELLÍN	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	14-ago.-24	2-sep.-29	PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
60	LABORATORIO PRAXEN DENTAL S.A.S.	900798879-6	CARRERA 22 No. 83-31	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	6-ago.-24	8-ago.-29	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 6 DE AGOSTO DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
61	LABORATORIO. DENTAL HEALTH S.A.S.	901149590-3	CARRERA 12 No. 98-35 OFICINAS 401, 402 Y 406	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	3-sep.-25	9-sep.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
62	LEIDY MARCELA LUGO CUBILLOS / LIFE COLORS	1015403238-1	CALLE 150 No. 45-09 OFICINA 401-402	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	19-sep.-25	23-sep.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PROTESIS TOTAL Y PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAMIENTO DE APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA *PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS/ PROTESIS MUCOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
63	LEONARDO HENAO S.A.S.	901672025-5	CARRERA 12 B No. 8-64 BARRIO ROSALES	PEREIRA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	29-ago.-25	4-sep.-30	FABRICACIÓN. PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA * PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
64	LEPFI LABORATORIO DENTAL S.A.S.	900805770-3	CARRERA 4 H No. 41-90 EDIFICIO TORRE BILBAO - 701	IBAGUÉ	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	14-mar.-25	31-mar.-30	PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA * PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
65	LIFEDENT A.T S.A.S.	901496495-9	Calle 139 No. 99B-36 Piso 3	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	3-feb.-26	19-feb.-31	PROTESIS CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. PROTESIS FIJA, PROTESIS REMOVIBLE, PROTESIS TOTAL BASICA. ORTESIS INTRABUCAL CON TECNOLOGIA BASICA. ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION, PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PROTESIS DENTOSOPORTADAS CON DISEÑO DIGITAL Y SISTEMA ROBÓTICO.
66	LINA MARCELA SANCHEZ HOYOS / LABORATORIO DENTAL YONY JIMENEZ	1023883431-4	CALLE 14 NORTE No. 9-46	ARMENIA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	10-sep.-25	26-sep.-30	FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA AVANZADA *PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS *PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
67	LUISA FERNANDA ARANGO BUITRAGO / LABORATORIO DENTAL MATICES	1088287937-9	CARRERA 9 No. 31-62	PEREIRA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	17-abr.-26	22-abr.-31	FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS TOTAL Y PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PROTESIS DENTOSOPORTADAS.
68	LUZ MARINA PEDRAZA VARGAS / LABORATORIO DENTAL PEDRAZA	27748891-5	CALLE 9 No. 4E-35 INTERIOR 1	CÚCUTA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	7-jul.-26	9-jul.-31	FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA Y ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA BRUXISMO MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA; PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
69	M Y S ODONTOLOGIA S.A.	804016074-1	CALLE 54 No. 31-69	BUCAMANGA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	9-jul.-25	14-jul.-30	FABRICACION Y REPARACION DE DMSMB CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA DE PROTESIS FIJA, PROTESIS REMOVIBLE Y PROTESIS TOTAL/ DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PROTESIS MUCOSOPORTADAS, PROTESIS DENTOSOPORTADAS, PROTESIS MUOCO DENTOSOPORTADAS

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 6 DE AGOSTO DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
70	MARMOLINA LABORATORIO DENTAL S.A.S.	900833161-7	CALLE 24 D BIS No. 73C-34 P2	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	11-mar.-25	17-mar.-30	FABRICACION Y REPARACION DE DMSMB: PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * APARATOLOGIA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
71	MARYURI VACA CARDENAS / MI LAB LABORATORIO DENTAL	60263784-2	CALLE 12 A No. 1E-54 EDIFICIO ONZAGA LOCAL 102 CAOBOS	CÚCUTA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	5-nov.-25	7-nov.-30	FABRICACIÓN PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. / PROTESIS DENTOSOPORTADA, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
72	MDL ADVANCED LAB SAS S.A.S.	901890983-0	CALLE 123 No. 7-57 EDIFICIO KAIWA OF 602-603-604	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	9-may.-25	15-may.-30	PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
73	MEZA&RODRIGUEZ S.A.S.	901771820-9	CALLE 105A No. 24-18 LOCAL 3	BUCAMANGA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	24-jul.-26	29-jul.-31	PRÓTESIS FIJA, REMOVIBLE Y TOTAL MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA; APARATOLOGIA ORTOPEDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE Y APARATOLOGIA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA; ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN, ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA, ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN, ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA; PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
74	MONICA RESTREPO CASTAÑO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LABORATORIO DENTAL MONICA RESTREPO CASTAÑO	42140478-1	MANZANA 14 CASA 26 POBLADO 2	PEREIRA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	5-sep.-25	10-sep.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL / CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * APARATOLOGIA ORTOPEIDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
75	NEW DENTAL EXPRESSION S.A.S	900452363-2	CALLE 127 B No. 49-29 LOCAL 1	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	27-may.-26	16-jun.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA. * DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBOTICO DE PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS
76	NEXY VICTORIA RIAÑOS HERNANDEZ / HN LABORATORIO DENTAL	65768679-3	MANZANA D CASA 23 MIRADOR DE LA REFORMA	IBAGUÉ	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	23-jul.-26	28-jul.-31	FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 6 DE AGOSTO DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
77	NORA ELCY ZAPATA HENAO	43754373-4	CALLE 35 No. 80 B - 15 INT 301	MEDELLÍN	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	6-mar.-26	31-mar.-31	FABRICACIÓN DE PRÓTESIS FIJA Y PRÓTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA CON TECNOLOGÍA BÁSICA * FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
78	ODONTOLOGIA FUNCIONAL Y REHABILITACION ESTETICA 180 S.A.S. - 180 LABORATORIO DENTAL	900390603-8	AVENIDA CARACAS No. 32-72 SUR	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	1/08/2025	5-ago.-30	FABRICAR Y REPARAR PROTESIS CON TECNOLOGIA BÁSICA Y AVANZADA * PRÓTESIS FIJA* PRÓTESIS REMOVIBLE* PRÓTESIS TOTAL / ORTESIS INTRABUCAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA * ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS * PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS * PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS *PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS
79	ODONTOLOGÍA GD S.A.S., PROPEITARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CENTRO DE DISEÑO GD	900770270-1	CALLE 7 SUR No. 42-70 EDIFICIO FORUM LA FRANCIA TORRE 2 OFICINA 616	MEDELLÍN	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	26-ago.-25	1-sep.-30	PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
80	ONELAB S.A.S.	90167810-8	CALLE 93 A No. 68B-50	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	26-ene.-24	8-feb.-29	FABRICAR Y REPARAR PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
81	ORALTEC S.A.S.	901087573-0	CARRERA 43 No. 5C-70 LOCAL 201	CALI	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	12-may.-26	22-may.-31	FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA / PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / PROTESIS MUCOSOPORTADAS Y PROTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y CON SISTEMA ROBÓTICO
82	ORTHOLAB S.A.S.	900596900-6	CALLE 64 A No.50B-42 PISO 3	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	26-may.-26	3-jun.-31	FABRICACION Y REPARACION DE APARATOLOGIA ORTOPEDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA CON TECNOLOGIA BASICA
83	ORTHORICH LABORATORIO & DENTAL S.A.S.	901191907-1	CALLE 161 A No. 21-35 PISO 2 Y 3	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	3-dic.-25	22-dic.-30	FABRICACION Y REPARACION DE APARATOLOGIA ORTOPEDICA MAXILAR FIJA Y REMOVIBLE/ APARATOLOGIA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA / AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN/ ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA/ ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN/ ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZACIÓN POSQUIRÚRGICA/ ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO MEDIANTE TECNOLOGIA BASICA / AVANZADA * DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO APARATOS DE ORTODONCIA
84	OSCAR LEONARDO DE AZA FRANCO / LABORATORIO SMILE	79748311-4	CALLE 3 No. 10-32	CAJICÁ	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	15-may.-26	27-may.-31	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS TOTALES Y REMOVIBLES CON TECNOLOGÍA BÁSICA

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 6 DE AGOSTO DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
85	PHIBO CADCAM COLOMBIA S.A.S.	900837527-7	CARRERA 106 No. 15A-25 MANZANA 15 LOTE 103 BODEGA 3 ZONA FRANCA	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	13-oct.-24	7-nov.-28	ESTRUCTURAS EN CROMO COBALTO, TITANIO, PMMA, ZIRCONIO Y DISILICATO DE LITIO PARA LA FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE SISTEMA ROBOTICO * ESTRUCTURAS EN RESINA 3D PARA FABRICACION DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN Y MODELOS DE TRABAJO MEDIANTE TECNOLOGIA AVANZADA
86	PORCELAINEERS LAB S.A.S.	901627724-4	CALLE 77 No 59 - 35 CENTRO EMPRESARIAL AMERICAS 3 OF 1104	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	11-jun.-26	16-jun.-31	FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA AVANZADA * DISEÑO DIGITAL Y FABRICACION CON SISTEMA ROBOTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y DENTOSOPORTADAS
87	RAPINUCLEOS S.A.S.	900345254-1	CALLE 33 No. 80A-23	MEDELLÍN	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	28-ago.-25	4-sep.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS TOTAL / PRÓTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA / FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBOTICO
88	SALUD Y TECNOLOGIA SALUDTEC S.A.S.	900653827-0	CARRERA 52 No. 82-263 P1	BARRANQUILLA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	18-jul.-24	6-ago.-29	FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA AVANZADA * APARATOLOGIA DE ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE CON TECNOLOGIA AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA AVANZADA
89	SARMIENTO REYES EDWIN ANTONIO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DENTAL PROTESIUM	1098639200-8	CALLE 64 No. 17E-97 LOCAL 2	BUCARAMANGA	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	5-dic.-25	11-dic.-30	FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA * FABRICACION DE ORTESIS INTRABUCAL DE ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * FABRICACION DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBOTICO
90	SCHULZ DENTAL S.A.S.	901800057-0	CARRERA 27 No. 37 - 33 OFICINA 509 CENTRO EMPRESARIAL GREEN GOLD	BUCARAMANGA	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	11-abr.-25	16-abr.-30	FABRICACION DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION CON TECNOLOGIA AVANZADA / PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBOTICO
91	SINDEKAR COLOMBIA S.A.S.	901426377-9	CALLE 98 BIS No. 68-64	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	25-jul.-24	30-jul.-29	FABRICACION DE ESTRUCTURAS EN CROMO COBALTO, PMMA Y ZIRCONIO PARA LA FABRICACION DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y DENTOSOPORTADAS MEDIANTE SISTEMA ROBOTICO
92	SMILE LAB S.A.S.	901639079-3	CARRERA 73 BIS No. 55-16 OFICINA 101	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	24-jul.-25	28-jul.-30	FABRICACION PRÓTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBOTICO
93	SOPORTES TECNICOS EN IMPLANTES DENTALES R P V E.U.	830144943-1	CALLE 53 No. 59-21	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	26-mar.-26	30-abr.-31	FABRICACION DE PRÓTESIS FIJA Y PRÓTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * FABRICACION Y REPARACION DE PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA / FABRICACION DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / DISEÑO DIGITAL Y FABRICACION CON SISTEMA ROBOTICO DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS.

LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS EN APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL A FECHA 6 DE AGOSTO DE 2026

A continuación encontrará el listado de empresas nacionales certificadas, dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos sobre medida bucal. El Certificado de Apertura y funcionamiento tiene una vigencia de cinco años, a partir de su ejecutoria. Para la renovación, las empresas interesadas deben solicitar la visita de recertificación como mínimo con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, para poder de esta forma dar continuidad a las actividades propias.

No.	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	NIT	DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA CONCEPTO	FECHA VENCIMIENTO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
94	STARDENTAL SOLUTIONS S.A.S	901477097-1	CARRERA 16A No. 79 - 05 OFICINA 605 Y 606	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	7-may.-25	12-may.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE DMSMB: PROTESIS FIJA / PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA *ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICIÓN DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PROTESIS MUCOSOPORTADAS, PROTESIS DENTOSOPORTADAS, PROTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
95	TECNICA DENTAL LABORATORIO S.A.S.	900348604-8	BL 2 ENTRADA 3 OFICINA 106 CON ARKALENA -URBANIZACIÓN ARKALENA	IBAGUÉ	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	21-ago.-25	25-ago.-30	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE Y PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA; ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN CON TECNOLOGIA BASICA.
96	TECNO CERAMIC LABORATORIO DENTAL S.A.S	900770556-0	CARRERA 67A No. 95-24	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	22-ago.-24	4-sep.-29	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PROTESIS FIJA/ PROTESIS REMOVIBLE / PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSIÓN / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAR HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA * PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PROTESIS DENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
97	VICTOR ALFONSO REYES / VDENT	94556731-4	CALLE 145 B No. 47-15	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	31-oct.-25	19-nov.-30	FABRICACION Y REPARACION DE PROTESIS TOTAL Y PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA / FABRICACION DE PROTESIS FIJA, PROTESIS TOTAL Y PROTESIS REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL SOBRE MEDIDA AJUSTABLE PARA TRATAMIENTO DE HIPOAPNEA, APNEA DEL SUEÑO Y BRUXISMO CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *FABRICACIÓN DE PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
98	VICTOR STIVENS DE LOS RIOS RAMIREZ / LABORATORIO DENTAL STIVENS DE LOS RIOS	1053775812-3	CALLE 65A No. 23B-67B LOCAL 2 BARRIO GUAYACANES	MANIZALES	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	28-oct.-25	31-oct.-30	FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS/ PRÓTESIS DENTOSOPORTADA Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
99	VITAL CERAMICA DENTAL S.A.S.	901707145-3	CARRERA 74 No. 48-37 OFICINA 833	MEDELLÍN	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	30-ene.-26	6-feb.-31	*FABRICACION DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. *PROTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS / PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO
100	VITALCROM S.A.S.	901674847-1	CARRERA 13A No. 89 - 38 OFICINA 501	BOGOTÁ D.C.	FABRICACIÓN	CERTIFICADO	19-dic.-25	8-ene.-31	FABRICAR Y REPARAR PROTESIS FIJA, PROTESIS REMOVIBLE Y PROTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA; ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION Y ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCIÓN; CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA; PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS, PRÓTESIS MUCOSOPORTADAS, PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS Y PRÓTESIS MUCODENTOSOPORTADAS CON DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO.
101	WONDERS LAB S.A.S.	901658260-1	CARRERA 72 B No. 3-44 MANZANA A CASA 6 URBANIZACIÓN ARKAPARAISO	IBAGUÉ	FABRICACIÓN Y REPARACIÓN	CERTIFICADO	21-jul.-26	23-jul.-31	FABRICACIÓN DE PROTESIS FIJA CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA / FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS REMOVIBLE / PRÓTESIS TOTAL CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA. * FABRICACION DE APARATOLOGÍA DE ORTODONCIA REMOVIBLE CON TECNOLOGIA BASICA Y AVANZADA * FABRICACIÓN DE ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE OCLUSION / ORTESIS INTRABUCAL ESTABILIZADORA DE POSICION DENTARIA / ORTESIS INTRABUCAL DE PROTECCION CON TECNOLOGIA BASICA * PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADAS / PRÓTESIS DENTOSOPORTADAS, MEDIANTE DISEÑO DIGITAL Y FABRICACIÓN CON SISTEMA ROBÓTICO